



## Cloak-riippuvalaisin

Muodin kerroksellisuudesta inspiroitunut Cloak on tyylikäs riippuvalaisin, jossa on vaihdettava valonlähde. Moniin kohteisiin sopivan valaisimen on suunnitellut Basten Leijh. Valaisimen pinnassa on kaksi "vyötä", joiden sijoittelu on vapaasti valittavissa. Ulompaa vyötä on saatavilla kahdessa tyyliässä: valkoinen läpikuultava vyö, joka antaa pehmeää hehkua, tai värillinen läpinäkyvä vyö, joka luo kerroksellisen valaistusefektin. Valaisimet ovat kevyitä ja ne on helppo asentaa kaikkiin eri kohteisiin. Lisäksi 3D-tulostetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, mikä pienentää ratkaisun hiilijalanjälkeä ja tekee valaisimesta ympäristöystävällisen valinnan. Monipuolinen Cloak sopii erinomaisesti niin kotoisan tunnelman luomiseen olohuoneessa kuin tyylikkyyden lisäämiseen liiketiloissa.

### Yleistä tietoa

|           |          |
|-----------|----------|
| Takuuaika | 5 vuotta |
|-----------|----------|

### Käyttö- ja sähkö tiedot

|               |             |
|---------------|-------------|
| Tulojännite   | 220-240 V   |
| Verkkotaajuus | 50 to 60 Hz |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Suojausluokka IEC | Suojausluokka II |
|-------------------|------------------|


## Mekaaniset tiedot ja runko

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Rungon materiaali                 | 3D-tulostettu, WH300 Satin Translucent White |
| Rungon väri                       | Valkoinen                                    |
| Kokonaispituus                    | 206 mm                                       |
| Kokonaisleveys                    | 206 mm                                       |
| Kokonaiskorkeus                   | 212 mm                                       |
| Kokonaishalkaisija                | 206 mm                                       |
| Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 212 x 206 x 206 mm                           |
| Suojausluokan koodi               | IP20 [Kosketussuojattu]                      |
| Iskunkestävyysluokka              | IK02 [0.2 J standard]                        |
| Asennus                           | Ripustus                                     |
| Nettopaino                        | 0,895 kg                                     |
| Johdon väri                       | valkoinen                                    |

## Merkinnät ja luokitukset

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Hehkulankatesti           | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s |
| CE-merkintä               | Kyllä                        |
| RoHS-direktiivin mukainen | Ei                           |

## Mittapiirros



## Tuotetiedot

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Tuoteversion nimi                | TCPL00 S BZ410 T101 WH S WH401 E27 N |
| Tuoteversion nimi                | TCPL00 S BZ410 T101 WH S WH401 E27 N |
| EOC-koodi                        | 872016986923300                      |
| 12NC-koodi                       | 912500109251                         |
| 12NC-koodi                       | 912500109251                         |
| Pakkauksia laatikossa            | 1                                    |
| Tuotepakkauksen EAN-koodi        | 8720169869233                        |
| Tuotepakkausten määrä laatikossa | 1                                    |
| Laatikon EAN-koodi               | 8720169869233                        |

