



Cloak-riippuvalaisin

Muodin kerroksellisuudesta inspiroitunut Cloak on tyylikäs riippuvalaisin, jossa on vaihdettava valonlähde. Moniin kohteisiin sopivan valaisimen on suunnitellut Basten Leijh. Valaisimen pinnassa on kaksi "vyötä", joiden sijoittelu on vapaasti valittavissa. Ulompaa vyötä on saatavilla kahdessa tyyliässä: valkoinen läpikuultava vyö, joka antaa pehmeää hehkua, tai värillinen läpinäkyvä vyö, joka luo kerroksellisen valaistusefektin. Valaisimet ovat kevyitä ja ne on helppo asentaa kaikkiin eri kohteisiin. Lisäksi 3D-tulostetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, mikä pienentää ratkaisun hiilijalanjälkeä ja tekee valaisimesta ympäristöystävällisen valinnan. Monipuolinen Cloak sopii erinomaisesti niin kotoisan tunnelman luomiseen olohuoneessa kuin tyylikkyyden lisäämiseen liiketiloissa.

Yleistä tietoa

Takuuaika	5 vuotta
-----------	----------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
-------------------	------------------


Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	3D-tulostettu, WH300 Satin Translucent White
Rungon väri	Valkoinen
Kokonaispituus	206 mm
Kokonaisleveys	206 mm
Kokonaiskorkeus	212 mm
Kokonaishalkaisija	206 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	212 x 206 x 206 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Asennus	Ripustus
Nettopaino	0,895 kg
Johdon väri	valkoinen

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Ei

Mittapiirros



Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	TCPL00 S BS410 T101 WH S WH401 E27 N
Tuoteversion nimi	TCPL00 S BS410 T101 WH S WH401 E27 N
EOC-koodi	872016986926400
12NC-koodi	912500109254
12NC-koodi	912500109254
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169869264
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169869264

