



Cloak-riippuvalaisin

Muodin kerroksellisuudesta inspiroitunut Cloak on tyylikäs riippuvalaisin, jossa on vaihdettava valonlähde. Moniin kohteisiin sopivan valaisimen on suunnitellut Basten Leijh. Valaisimen pinnassa on kaksi "vyötä", joiden sijoittelu on vapaasti valittavissa. Ulompaa vyötä on saatavilla kahdessa tyyliässä: valkoinen läpikuultava vyö, joka antaa pehmeää hehkua, tai värillinen läpinäkyvä vyö, joka luo kerroksellisen valaistusefektin. Valaisimet ovat kevyitä ja ne on helppo asentaa kaikkiin eri kohteisiin. Lisäksi 3D-tulostetut osat on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, mikä pienentää ratkaisun hiilijalanjälkeä ja tekee valaisimesta ympäristöystävällisen valinnan. Monipuolinen Cloak sopii erinomaisesti niin kotoisan tunnelman luomiseen olohuoneessa kuin tyylikkyyden lisäämiseen liiketiloissa.

Yleistä tietoa

Takuuaika	5 vuotta
-----------	----------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz

Suojausluokka IEC

Suojausluokka II

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	TCPL00 S BS410 T101 WH T WH E27 N
-------------------	-----------------------------------

Tuoteversion nimi	TCPL00 S BS410 T101 WH T WH E27 N
-------------------	-----------------------------------

EOC-koodi	872016986930100
-----------	-----------------

12NC-koodi	912500109258
------------	--------------

12NC-koodi	912500109258
------------	--------------

Pakkauksia laatikossa	1
-----------------------	---

Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169869301
---------------------------	---------------

Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
-------------------------------------	---

Laatikon EAN-koodi	8720169869301
--------------------	---------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	3D-tulostettu, WH300 Satin Translucent White
-------------------	--

Rungon väri	Valkoinen
-------------	-----------

Kokonaispituus	206 mm
----------------	--------

Kokonaisleveys	206 mm
----------------	--------

Kokonaiskorkeus	212 mm
-----------------	--------

Kokonaishalkaisija	206 mm
--------------------	--------

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	212 x 206 x 206 mm
-----------------------------------	--------------------

Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
---------------------	-------------------------

Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
----------------------	-----------------------

Asennus	Ripustus
---------	----------

Nettopaino	0,895 kg
------------	----------

Johdon väri	valkoinen
-------------	-----------

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
-----------------	------------------------------

CE-merkintä	Kyllä
-------------	-------

RoHS-direktiivin mukainen	Ei
---------------------------	----

Mittapiirros



