



## Shell-pöytävalaisin (eri tekstuureita)

Shell-pöytävalaisin voidaan asettaa niin, että valo suuntautuu seinään ja valaisee epäsuorasti. Läpinäkyvä materiaali saa koko lampun hohtamaan, mikä lisää valon määrää ja valaistuksen tunnelmallisuutta. Minimalistinen, munankuorta muistuttava ulkoasu takaa tyylikkään ratkaisun jokaiseen tilaan. Luonnollista ja pehmeää valoa.

### Yleistä tietoa

|           |          |
|-----------|----------|
| Takuuaika | 5 vuotta |
|-----------|----------|

### Käyttö- ja sähkö tiedot

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tulojännite       | 220–240 V        |
| Verkkotaajuus     | 50 to 60 Hz      |
| Suojausluokka IEC | Suojausluokka II |

### Mekaaniset tiedot ja runko

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Rungon materiaali                 | 3D-tulostettu, CL000 Clear |
| Rungon väri                       | Läpikuultava               |
| Kokonaispituus                    | 194 mm                     |
| Kokonaisleveys                    | 194 mm                     |
| Kokonaiskorkeus                   | 225 mm                     |
| Kokonaishalkaisija                | 194 mm                     |
| Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 225 x 194 x 194 mm         |
| Suojausluokan koodi               | IP20 [Kosketussuojattu]    |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Iskunkestävyysluokka | IK02 [0.2 J standard] |
| Nettopaino           | 0,495 kg              |
| Johdon väri          | läpinäkyvä            |

## Merkinnät ja luokitukset

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Hehkulankatesti           | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s |
| CE-merkintä               | Kyllä                        |
| RoHS-direktiivin mukainen | Ei                           |

## Tuotetiedot

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tuoteversion nimi                   | DL S1S TL E27 OT204CL000<br>IT101WH300 FEU |
| Tuoteversion nimi                   | DL S1S TL E27 OT204CL000<br>IT101WH300 FEU |
| EOC-koodi                           | 872016986995000                            |
| 12NC-koodi                          | 912500109320                               |
| 12NC-koodi                          | 912500109320                               |
| Pakkauksia laatikossa               | 1                                          |
| Tuotepakkauksen EAN-koodi           | 8720169869950                              |
| Tuotepakkausten määrä<br>laatikossa | 1                                          |
| Laatikon EAN-koodi                  | 8720169869950                              |

## Mittapiirros

