



Voila-pöytävalaisin (eri väreissä)

Etsitkö modernia pöytävalaisinta, joka on sekä toiminnallinen että tyylikäs? Esittelyssä Design Award -palkittu Voila-pöytälamppu. Voila on moderni versio klassisesta pöytävalaisimesta. Tuttu muotokieli ja innovatiiviset pintatekstuurit antavat valaisimelle erottuvan ja ainutlaatuisen ilmeen.

Yleistä tietoa

Takuuaika	5 vuotta
-----------	----------

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	3D-tulostettu, PK400 Rose
Rungon väri	Vaaleanpunainen
Kokonaispituus	215 mm
Kokonaisleveys	215 mm
Kokonaiskorkeus	301 mm
Kokonaishalkaisija	215 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	301 x 215 x 215 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]

Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Nettopaino	0,548 kg
Johdon väri	läpinäkyvä

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Ei

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	DL V1T TL E27 OT204PK400 AT204PK400 FEU
Tuoteversion nimi	DL V1T TL E27 OT204PK400 AT204PK400 FEU
EOC-koodi	872016987187800
12NC-koodi	912500109502
12NC-koodi	912500109502
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169871878
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169871878

Mittapiirros

