



Voila-pöytävalaisin (eri väreissä)

Etsitkö modernia pöytävalaisinta, joka on sekä toiminnallinen että tyylikäs? Esittelyssä Design Award -palkittu Voila-pöytälamppu. Voila on moderni versio klassisesta pöytävalaisimesta. Tuttu muotokieli ja innovatiiviset pintatekstuurit antavat valaisimelle erottuvan ja ainutlaatuisen ilmeen.

Yleistä tietoa

Takuuaika	5 vuotta
-----------	----------

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	3D-tulostettu, CL000 Clear
Rungon väri	Läpikuultava
Kokonaispituus	215 mm
Kokonaisleveys	215 mm
Kokonaiskorkeus	301 mm
Kokonaishalkaisija	215 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	301 x 215 x 215 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]

Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Nettopaino	0,548 kg
Johdon väri	läpinäkyvä

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Ei

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	DL V1T TL E27 OT204CL000 AT204CL000 FEU
Tuoteversion nimi	DL V1T TL E27 OT204CL000 AT204CL000 FEU
EOC-koodi	872016987191500
12NC-koodi	912500109506
12NC-koodi	912500109506
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169871915
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169871915

Mittapiirros

