



Voila-pöytävalaisin (eri väreissä)

Etsitkö modernia pöytävalaisinta, joka on sekä toiminnallinen että tyylikäs? Esittelyssä Design Award -palkittu Voila-pöytälamppu. Voila on moderni versio klassisesta pöytävalaisimesta. Tuttu muotokieli ja innovatiiviset pintatekstuurit antavat valaisimelle erottuvan ja ainutlaatuisen ilmeen.

Yleistä tietoa

Takuuaika	5 vuotta
-----------	----------

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	3D-tulostettu, WH300 Satin Translucent White
Rungon väri	Valkoinen
Kokonaispituus	215 mm
Kokonaisleveys	215 mm
Kokonaiskorkeus	301 mm
Kokonaishalkaisija	215 mm

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	301 x 215 x 215 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyyssluokka	IK02 [0.2 J standard]
Nettopaino	0,548 kg
Johdon väri	läpinäkyvä

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Ei

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	DL V1T TL E27 OT204WH300 AT204WH300 FEU
Tuoteversion nimi	DL V1T TL E27 OT204WH300 AT204WH300 FEU
EOC-koodi	872016987192200
12NC-koodi	912500109507
12NC-koodi	912500109507
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169871922
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169871922

Mittapiirros

