



Jagg-pöytävalaisin (harmaa/läpinäkyvä)

Tämä pöytävalaisin antaa tilallesi täysin uudenlaisen ilmeen. Valaisimen näyttävä, uurrettu rakenne luo ainutlaatuisen ja tunnelmallisen valaistuksen. Elegantit ovaalit ja aaltoilevat muodot tekevät Jaggista tyylikkään ratkaisun moniin eri tiloihin. Valaisimesta on saatavilla kaksi eri versiota ja värivaihtoehtoa.

Yleistä tietoa

Takuuaika	5 vuotta
-----------	----------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Mekaaniset tiedot ja runko


Rungon materiaali	3D-tulostettu, GR000 Transparent Smokey
Rungon väri	Harmaa
Kokonaispituus	175 mm
Kokonaisleveys	175 mm
Kokonaiskorkeus	220 mm
Kokonaishalkaisija	175 mm

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	220 x 175 x 175 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyyssluokka	IK02 [0.2 J standard]
Nettopaino	1,089 kg
Johdon väri	läpinäkyvä

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Ei

Mittapiirros



Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	DL F05 TL E27 SF GR000 CL BK402 FEU
Tuoteversion nimi	DL F05 TL E27 SF GR000 CL BK402 FEU
EOC-koodi	872016987193900
12NC-koodi	912500109508
12NC-koodi	912500109508
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169871939
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169871939