



Jagg-pöytävalaisin (harmaa/läpinäkyvä)

Tämä pöytävalaisin antaa tilallesi täysin uudenlaisen ilmeen. Valaisimen näyttävä, uurrettu rakenne luo ainutlaatuisen ja tunnelmallisen valaistuksen. Elegantit ovaalit ja aaltoilevat muodot tekevät Jaggista tyylikkään ratkaisun moniin eri tiloihin. Valaisimesta on saatavilla kaksi eri versiota ja värivaihtoehtoa.

Yleistä tietoa

Takuuaika	5 vuotta
-----------	----------

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	3D-tulostettu, CL000 Clear
Rungon väri	Läpikuultava
Kokonaispituus	175 mm
Kokonaisleveys	175 mm
Kokonaiskorkeus	220 mm
Kokonaishalkaisija	175 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	220 x 175 x 175 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]

Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Nettopaino	1,089 kg
Johdon väri	läpinäkyvä

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Ei

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	DL F05 TL E27 SF CL000 CL BK402 FEU
Tuoteversion nimi	DL F05 TL E27 SF CL000 CL BK402 FEU
EOC-koodi	872016987194600
12NC-koodi	912500109509
12NC-koodi	912500109509
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169871946
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169871946

Mittapiirros

