



Shell-pöytävalaisin (eri tekstuureita)

Shell-pöytävalaisin voidaan asettaa niin, että valo suuntautuu seinään ja valaisee epäsuorasti. Läpinäkyvä materiaali saa koko lampun hohtamaan, mikä lisää valon määrää ja valaistuksen tunnelmallisuutta. Minimalistinen, munankuorta muistuttava ulkoasu takaa tyylikkään ratkaisun jokaiseen tilaan. Luonnollista ja pehmeää valoa.

Yleistä tietoa

Takuuaika	5 vuotta
-----------	----------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	3D-tulostettu, CL000 Clear
Rungon väri	Läpikuultava
Kokonaispituus	194 mm
Kokonaisleveys	194 mm
Kokonaiskorkeus	225 mm
Kokonaishalkaisija	194 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	225 x 194 x 194 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]

Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Nettopaino	0,495 kg
Johdon väri	läpinäkyvä

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Ei

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	DL S1S TL E27 OT304CL000 IT101WH300 FEU
Tuoteversion nimi	DL S1S TL E27 OT304CL000 IT101WH300 FEU
EOC-koodi	872016987196000
12NC-koodi	912500109511
12NC-koodi	912500109511
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169871960
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169871960

Mittapiirros

