



## Lantern-pöytävalaisin (kaksi väriä/tekstuuria)

Tämä pöytävalaisin saa tilasi loistamaan täysin uudella tavalla. Valaisimen näyttävä, uurrettu rakenne luo ainutlaatuisen ja tunnelmallisen valaistuksen. Elegantit ovaalit ja aaltoilevat muodot tekevät Jaggista tyylikkään ratkaisun moniin eri tiloihin. Valaisimesta on saatavilla kaksi eri versiota ja värivaihtoehtoa.

### Yleistä tietoa

|           |          |
|-----------|----------|
| Takuuaika | 5 vuotta |
|-----------|----------|

### Käyttö- ja sähkötiedot

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Tulojännite       | 220–240 V        |
| Verkkotaajuus     | 50 to 60 Hz      |
| Suojausluokka IEC | Suojausluokka II |

### Mekaaniset tiedot ja runko

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Rungon materiaali  | 3D-tulostettu, WH300 Satin Translucent White |
| Rungon väri        | Valkoinen                                    |
| Kokonaispituus     | 200 mm                                       |
| Kokonaisleveys     | 200 mm                                       |
| Kokonaiskorkeus    | 262 mm                                       |
| Kokonaishalkaisija | 200 mm                                       |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 262 x 200 x 200 mm      |
| Suojausluokan koodi               | IP20 [Kosketussuojattu] |
| Iskunkestävyyssluokka             | IK02 [0.2 J standard]   |
| Nettopaino                        | 0,548 kg                |
| Johdon väri                       | läpinäkyvä              |

## Merkinnät ja luokitukset

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Hehkulankatesti           | Lämpötila 650 °C, kesto 30 s |
| CE-merkintä               | Kyllä                        |
| RoHS-direktiivin mukainen | Ei                           |

## Tuotetiedot

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Tuoteversion nimi                | DL L2L TL E27 T404WH300 BK402 FEU |
| Tuoteversion nimi                | DL L2L TL E27 T404WH300 BK402 FEU |
| EOC-koodi                        | 872016987197700                   |
| 12NC-koodi                       | 912500109512                      |
| 12NC-koodi                       | 912500109512                      |
| Pakkauksia laatikossa            | 1                                 |
| Tuotepakkauksen EAN-koodi        | 8720169871977                     |
| Tuotepakkausten määrä laatikossa | 1                                 |
| Laatikon EAN-koodi               | 8720169871977                     |

## Mittapiirros

