



Lantern-pöytävalaisin (kaksi väriä/tekstuuria)

Tämä pöytävalaisin saa tilasi loistamaan täysin uudella tavalla. Valaisimen näyttävä, uurrettu rakenne luo ainutlaatuisen ja tunnelmallisen valaistuksen. Elegantit ovaalit ja aaltoilevat muodot tekevät Jaggista tyylikkään ratkaisun moniin eri tiloihin. Valaisimesta on saatavilla kaksi eri versiota ja värivaihtoehtoa.

Yleistä tietoa

Takuuaika	5 vuotta
-----------	----------

Käyttö- ja sähkötiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	3D-tulostettu, CL000 Clear
Rungon väri	Läpikuultava
Kokonaispituus	200 mm
Kokonaisleveys	200 mm
Kokonaiskorkeus	218 mm
Kokonaishalkaisija	200 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	218 x 200 x 200 mm
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]

Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Nettopaino	0,548 kg
Johdon väri	läpinäkyvä

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Ei

Tuotetiedot

Tuoteversion nimi	DL L1L TL E27 T304CL000 BK402 FEU
Tuoteversion nimi	DL L1L TL E27 T304CL000 BK402 FEU
EOC-koodi	872016987198400
12NC-koodi	912500109513
12NC-koodi	912500109513
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8720169871984
Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8720169871984

Mittapiirros

