



Gleam Hanglamp – Wit

Ervaar de betoverende gloed van Gleam, een hanglamp met een gloeilamp als lichtbron, ontworpen door Sebastian Bergne. Met een unieke zevenhoekige look kun je kiezen uit het bolvormige ontwerp voor een gedurfd, dimensionaal effect, of het platte ontwerp voor strakke verfijning. Verkrijgbaar in drie maten, elk ontwerp sluit aan bij de 3D-printstructuur voor een naadloze esthetiek. Daarnaast zijn de geprinte onderdelen gemaakt van ISCC Plus gecertificeerd biocirculair materiaal, waardoor ze een milieubewuste keuze zijn. Of je nu een gezellige sfeer in huis wilt creëren of een uniek kenmerk wilt toevoegen aan je horecagelegenheid, Gleam is de perfecte toevoeging.

Algemene informatie

Garantieperiode	5 jaar
-----------------	--------

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Kleur behuizing	Wit
Totale lengte	220 mm
Totale breedte	220 mm
Totale hoogte	225 mm
Totale diameter	220 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	225 x 220 x 220 mm
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Montage	Hangend
Nettogewicht (per stuk)	0,932 kg
Kabelkleur	zwart

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	DL GL1S PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
Volledige productnaam	DL GL1S PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
Full EOC	872016986626300
Bestelcode	8720169866263
Materiaalnr. (12NC)	912500108963
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/ behuizing	8720169866263
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8720169866263

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Nee

Maatschets

