



Cloak Hanglamp

Geïnspireerd door de gelaagde stoffen uit de mode is Cloak een hanglamp op basis van een lamp (bulb), ontworpen door Basten Leijh, die flexibiliteit en individualiteit in het ontwerp biedt. Elke hanglamp is voorzien van twee verstelbare riemen die naar eigen voorkeur kunnen worden gepositioneerd. De buitenste riem biedt twee verlichtingsstijlen: de witte doorschijnende riem zorgt voor een zachte gloed, en de gekleurde ondoorzichtige riemen creëren een gelaagd lichteffect. Deze lampen zijn lichtgewicht en gemakkelijk te installeren in elke omgeving. Bovendien zijn de 3D-geprinte delen van de hanglamp gemaakt van minstens 65% gerecyclede of biocirculaire materialen, waardoor dit een milieuvriendelijke keuze is voor wie zijn ecologische voetafdruk wil verkleinen. Of je nu een gezellige sfeer wilt creëren in je woonkamer of wat stijl wilt toevoegen aan een commerciële ruimte, deze hanglamp is een veelzijdige lichtoplossing die aan je behoeften voldoet.

Algemene informatie

Garantieperiode	5 jaar
-----------------	--------


Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220-240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	3D-geprint, WH300 doorschijnend satijnwit
Kleur behuizing	Wit
Totale lengte	206 mm
Totale breedte	206 mm
Totale hoogte	212 mm
Totale diameter	206 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	212 x 206 x 206 mm
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Montage	Hangend

Maatschets



Nettogewicht (per stuk)	0,895 kg
Kabelkleur	wit

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Nee

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	TCPL00 S BS410 T101 WH T WH E27 N
Volledige productnaam	TCPL00 S BS410 T101 WH T WH E27 N
Full EOC	872016986930100
Bestelcode	8720169869301
Materiaalnr. (12NC)	912500109258
Numerator – Aantal per pak	1
EAN/UPC – product/ behuizing	8720169869301
Numerator – Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC – Case	8720169869301

