



Accent Track D90 – Een klassieke en milieuvriendelijke accentverlichting

De Accent Track D90, een klassieke en milieuvriendelijke accentverlichting met een aanpasbare twist, is ontworpen om je winkelruimtes te verbeteren met een diameter van 90 mm. Met een geïntegreerd scharnier en veelzijdige functies biedt deze energiezuinige lamp uitstekende prestaties. Met verblindingsaccessoires zoals Honeycomb, Barndoor en Snoot kun je perfect visueel comfort bereiken. Kies uit een breed scala aan lichtrecepten, stralingshoeken, driveropties en texturen. Verkrijgbaar in 8 kleurvarianten voor de behuizing en de frontring, past hij naadloos in elke omgeving. De spot bevat geprinte onderdelen die gemaakt zijn van ten minste 65% gerecycled polycarbonaat en 85% gerecycled aluminium voor het koellichaam, waardoor het niet alleen stijlvol maar ook milieubewust is. Dankzij de hoge efficiëntie is deze lamp perfect voor toepassingen in de detailhandel, zoals supermarkten, autoshowrooms en elektronikawinkels. Verlicht je ruimte en verminder tegelijkertijd je energiekosten en CO₂-uitstoot met de Accent Track D90.

Algemene informatie

Aantal VSA's	1 unit
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Waardeschaal	Best
Garantieperiode	5 jaar

Gegevens lichttechniek

Lichtstroom	2.800 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	133 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>90
Kleur lichtbron	PremiumWhite met CRI ≥90 en kleurtemperatuur 3000K
Optiektype	Bundelhoek 24°
Bundelspreiding armatuur	24°
Windbelastbaar oppervlak	0,0116 m²

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Aanloopstroom	45 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,040 ms
Energieverbruik	21 W
Arbeidsfactor	0.90
Aansluiting	3C-spanningsrail
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	71
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/voedingsunit/ transformator	Voedingsunit (aan/uit)
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Polycarbonaat, aluminium coating
Materiaal optiek	Aluminium en polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/ lens	-
Fixation material	-
Kleur behuizing	Wit RAL 9003
Afwerking optische lichtkap/ lens	-
Totale hoogte	126 mm
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Nettogewicht (per stuk)	0,700 kg

Keurmerken en classificaties

Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	-
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Bereik omgevingstemperatuur	+10 tot +35 °C

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Duurzaamheidsgegevens

Sustainability rating	Signify Circle
-----------------------	----------------

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481
Volledige productnaam	TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481
Full EOC	872016984685200
Bestelcode	8720169846852

Materiaaln. (12NC)	910771148203
Numerator – Aantal per pak	1
EAN/UPC – product/ behuizing	8720169846852
Numerator – Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC – Case	8720169846852

Maatschets

