



Aksentsylinder D65 – Spotlight som sørger for at du skiller deg ut

Energieffektiv, med tre forskjellige monteringsalternativer og et elegant design der fargen på huset og frontringen kan blandes og matches, er Accent Cylinder D65 en spotlight som sørger for at du skiller deg ut. Denne belysningsløsningen tilbyr et bredt spekter av strålevinkler og fargetemperaturer, og er ideell for motebutikker, hotell- og restaurantbransjen og boliger. I tillegg garanterer honeycomb-blendingstilbehøret perfekt visuell komfort for kundene eller gjestene dine. I likhet med andre produkter i Accent D65-serien har Accent Cylinder D65 en 3D-trykt innfatning laget av minst 65 % resirkulert eller biosirkulært materiale og en kjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium. Den sirkulære designen er ikke bare stilig, men også oppgraderbar, gjenbrukbar, servicevennlig og resirkulerbar, noe som gjør den til en virkelig bærekraftig belysningsløsning.

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Verditrapp	Spesifikasjon
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning

Lysytelse	2 583 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	117 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildefarge	PremiumWhite med CRI ≥90 og fargetemperatur 3000K
Optikktype	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
Lysstrålespredning fra armatur	29°
Effektivt prosjektert område	0,0182 m²

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 Hz
Startstrøm	8,07 A
Innløpstid	0,031 ms
Effektforbruk	22,2 W
Effektfaktor (brøk)	0.90
Tilkobling	3C-skinne
Kabel	Kabel, 3,0 m uten plugg
Antall produkter på MCB av 16 A type B	51
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Trådløs dimming
Driver/strømenhet/transformator	Trådløs driver Interact System klar
Konstant lyseffekt (CLO)	Sett tidsplaner og rutiner

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	-
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Messing
Optisk deksel/linsefinish	-
Total høyde	280 mm
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Nettovekt (stykk)	0,400 kg

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Bærekraftsdata

Sustainability rating	Signify Circle
-----------------------	----------------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280
Fullstendig produktnavn	TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280
Full EOC	872016983741600
Bestillingskode	910505104851

Materialenr. (12NC)	910505104851
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169837416
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169837416

Målskisse

