



Accent Wall D65 – for å fremheve det som virkelig betyr noe

Accent Wall D65 er en svært energieffektiv veggglampe som er tilgjengelig i to varianter: lyser opp/ned eller kun lyser ned. Vegglampen tilbyr en rekke farger og teksturer som kan kombineres for å passe til bruksområder innen mote-, hotell- og boligbransjen. Accent Wall D65 er en del av Accent D65-familien og har et 3D-printet hus laget av minst 65 % resirkulerte eller biosirkulære materialer og en kjøleribbe av 85 % resirkulert aluminium. Sirkulær design gjør at den kan oppgraderes, gjenbrukes, vedlikeholdes og resirkuleres, noe som gjør den til en bærekraftig belysningsløsning. I tillegg kan alle lysarmatur i Accent D65-serien sømløst kobles til smartsystemer (f.eks. Interact) for enkel lysstyring og ytterligere energibesparelser.

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Verditrapp	Spesifikasjon
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning

Lysytelse	1 599 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	118 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>90
Lyskildefarge	PremiumWhite med CRI ≥90 og fargetemperatur 3000K
Optikktype	Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader
Lysstrålespredning fra armatur	29°
Effektivt prosjektert område	0,0150 m²

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 Hz
Startstrøm	4,2 A
Innløpstid	0,072 ms
Effektforbruk	13,6 W
Effektfaktor (brøk)	0.90
Tilkobling	Plug-in-kontakt, 2 poler
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	65
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Aluminium
Optisk materiale	Aluminium
Optisk deksel/linsemateriale	Herdet glass
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Bronse
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total høyde	230 mm
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Nettovekt (stykk)	0,400 kg

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.422, 0.386) SDCM <2
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Bærekraftsdata

Sustainability rating	Unclassified
-----------------------	--------------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410
Fullstendig produktnavn	TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410
Full EOC	872016985081100
Bestillingskode	910771148573

Materialenr. (12NC)	910771148573
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169850811
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169850811

Målskisse

