



Puzzle Pendant – Tar form i modulær belysningsdesign

Tar form i modulær belysningsdesign. Puzzle blander ytelse, bærekraft og et dristig visuelt språk i ett slående modulært konsept. Pendelarmaturen har en skyggefri glødende lyseffekt, er smart systemklar og har moderne estetikk. Designet av den anerkjente designeren Florent Coirier og brakt til live gjennom banebrytende 3D-printingsteknologi. Puzzle setter en ny standard for sirkulær belysningsdesign med sine trykte deler laget av 75 % resirkulert PET-materiale. Puzzle lanseres i en lineær pendelstørrelse på 4 og 5 fot (~1,2 og ~1,5 meter), og passer perfekt for kontormiljøer. Den leverer kontorkompatibel ytelse og en myk, sømløs glød som forbedrer fokus og løfter arbeidsplassens design. Den elegante geometrien og systemklare funksjonaliteten gjør den like smart som den ser ut.

Generell informasjon

Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Verditrapp	Spesifikasjon
Garantiperiode	5 år

Teknisk belysning

Lysytelse	3 935 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	146,9 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥90
Lyskildefarge	940 nøytralhvit
Optikktype	Spredningsvinkel 84°
Lysstrålespredning fra armatur	85°
Effektivt prosjektert område	0,0828 m²

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Startstrøm	9 A
Innløpstid	0,025 ms
Effektforbruk	26,8 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Hengende
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	32
Egnet for tilfeldig veksling	Ja (relatert til nærværs-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/strømenhet/transformator	Sensorklar sjåfør Interact System klar
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	3D-printet, CL000T RePETe Clear
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Klar
Optisk deksel/linsefinish	Klar
Total høyde	69 mm
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Nettvekt (stykk)	0,650 kg

Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
For omgivelsestemperaturer mellom	+10 til +35 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.382,0.378) SDCM<3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Bærekraftsdata

Sustainability rating	Unclassified
-----------------------	--------------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB- OCSM2WH481
Fullstendig produktnavn	TCPZLN 4FTCL000T40S940SIAU5WB- OCSM2WH481
Full EOC	872016985326300
Bestillingskode	910771148808

Materialenr. (12NC)	910771148808
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169853263
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169853263

Målskisse

