



## Signify myCreation Accent overflatemontert D65 – For å sette søkelyset på det som virkelig betyr noe

Accent Surface Mounted D65 tilbys i fire forskjellige lengder og har et energieffektivt, elegant design med farger som kan kombineres, på innfatningen og frontringen. Denne lettinstallerte og smartsystemklare spotlykten (f.eks. Interact) sørger for at du skiller deg ut. Med et bredt spekter av strålevinkler og fargetemperaturer er denne belysningsløsningen ideell for motebutikker, hotell- og restaurantbransjen og boliger. I tillegg garanterer honeycomb-blendingstilbehøret perfekt visuell komfort for kundene eller gjestene dine. I likhet med andre medlemmer av Accent D65-familien har Accent Surface Mounted D65 et 3D-printet hus laget av minst 65 % resirkulert eller biosirkulært materiale og en kjøleribbe laget av 85 % resirkulert aluminium. Den sirkulære designen er ikke bare stilig, men også oppgraderbar, gjenbrukbar, servicevennlig og resirkulerbar, noe som gjør den til en virkelig bærekraftig belysningsløsning.

## Generell informasjon

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Antall utstyrsenheter | 1 enhet       |
| Driver inkludert      | Ja            |
| Verditrapp            | Spesifikasjon |
| Garantiperiode        | 5 år          |

## Teknisk belysning

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Lysytelse                        | 1 100 lm                                                         |
| Korrelert fargetemperatur (nom.) | 3000 K                                                           |
| Lysutbytte (vurdert) (Nom)       | 131 lm/W                                                         |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)    | >80                                                              |
| Lyskildefarge                    | 830 varmhvit                                                     |
| Optikktype                       | Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader |
| Lysstrålespredning fra armatur   | 29°                                                              |
| Effektivt prosjektert område     | 0,0137 m²                                                        |

## Drift og elektronikk

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Inngangsspenning                       | 220 til 240 V            |
| Line Frequency                         | 50 Hz                    |
| Startstrøm                             | 6,7 A                    |
| Innløpstid                             | 0,027 ms                 |
| Effektforbruk                          | 8,5 W                    |
| Effektfaktor (brøk)                    | 0.90                     |
| Tilkobling                             | Plug-in-kontakt, 2 poler |
| Kabel                                  | -                        |
| Antall produkter på MCB av 16 A type B | 34                       |
| Egnet for tilfeldig veksling           | Ja                       |
| IEC-beskyttelsesklasse                 | Sikkerhetsklasse I       |

## Kontroller og dimming

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kan dimmes                      | DALI                              |
| Driver/strømenhet/transformator | Dali dimming Interact System klar |
| Konstant lyseffekt (CLO)        | Sett tidsplaner og rutiner        |

## Mekanikk og innfatning

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Innfatningsmateriale          | Polykarbonat           |
| Reflektormateriale            | Aluminium              |
| Optisk materiale              | Aluminium              |
| Optisk deksel/linsemateriale  | Herdet glass           |
| Fixation material             | -                      |
| Innfatningsfarge              | Svart RAL 9004         |
| Optisk deksel/linsefinish     | Klar                   |
| Total høyde                   | 211 mm                 |
| Ingress beskyttelseskode      | IP20 [Fingerbeskyttet] |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode | IK02 [0,2 J standard]  |
| Nettvekt (stykk)              | 0,400 kg               |

## Godkjenning og bruksområde

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Test av glødetråd                 | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek |
| Brennbarhetsmerke                 | -                                  |
| CE-merke                          | Ja                                 |
| ENEC-merke                        | ENEC-merke                         |
| I samsvar med EU RoHS             | Ja                                 |
| Ytelse omgivelsestemperatur Tq    | 25 °C                              |
| For omgivelsestemperaturer mellom | +10 til +35 °C                     |

## Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Lysstrømtoleranse       | +/-10%                 |
| Innledende kromatisitet | (0.434, 0.403) SDCM <2 |
| Strømforbrukstoleranse  | +/-10%                 |

## Bærekraftsdata

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Sustainability rating | Signify Circle |
|-----------------------|----------------|

Produktdata

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Produktnavn for bestilling | TCSM65 10S/830 DIA HMB FG<br>T102 BK482 BS |
| Fullstendig produktnavn    | TCSM65 10S/830 DIA HMB FG<br>T102 BK482 BS |
| Full EOC                   | 872016985376800                            |
| Bestillingskode            | 910771148858                               |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Materialenr. (12NC)                  | 910771148858  |
| Antall – per pakke                   | 1             |
| EAN/UPC – produkt/boks               | 8720169853768 |
| SAP-teller – pakker per<br>utvendige | 1             |
| EAN/UPC – boks                       | 8720169853768 |

Målskisse

