



Voila – Candeeiro de mesa em várias cores

Está à procura de um candeeiro de mesa elegante que não só seja funcional, mas que também dê um toque de modernidade ao seu espaço? Não procure mais: o candeeiro de mesa Voila, vencedor do Prémio de Design. Com esta lâmpada, os nossos designers reinventaram o clássico candeeiro de mesa. O design apresenta uma silhueta icónica e familiar, com texturas inovadoras na superfície que lhe conferem um aspeto e um toque distintos, tornando cada candeeiro desta família especial.

Informações gerais

Período de garantia	5 anos
---------------------	--------

Funcionamento e características elétricas

Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II


Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Impressão 3D, BR401 Cappuccino acetinado
Cor do compartimento	Bege
Comprimento global	215 mm
Largura total	215 mm
Altura total	301 mm
Diâmetro global	215 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	301 x 215 x 215 mm
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Peso líquido (Peça)	0,548 kg
Cor do cabo	transparente

Aprovação e aplicação

Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Não

Desenho dimensional



Dados do produto

Nome de produto da encomenda	DL V1T TL E27 OT309BR401 AT309BR401 FEU
Nome do produto completo	DL V1T TL E27 OT309BR401 AT309BR401 FEU
Código do produto completo	872016986989900
Código de encomenda	86989900
N.º material (12NC)	912500109314
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8720169869899
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8720169869899

