



Lantern – Candeeiro de mesa em duas cores e texturas

Coloque este candeeiro de mesa em qualquer lugar e o seu espaço ganha imediatamente um aspeto totalmente diferente. Com a sua extravagante estrutura estriada, a lâmpada proporciona um efeito de iluminação único, «fragmentado» e evocativo. Com as suas elegantes formas ovais ou onduladas, é, sem dúvida, um trunfo em diversos estilos de decoração de interiores. O Jagg está disponível em 2 variantes diferentes e 2 cores diferentes.

Informações gerais

Período de garantia	5 anos
---------------------	--------

Funcionamento e características elétricas

Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II


Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Impressão 3D, WH300 Branco Translúcido Acetinado
Cor do compartimento	Branco
Comprimento global	200 mm
Largura total	200 mm
Altura total	218 mm
Diâmetro global	200 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	218 x 200 x 200 mm
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Peso líquido (Peça)	0,548 kg
Cor do cabo	transparente

Aprovação e aplicação

Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Não

Desenho dimensional



Dados do produto

Nome de produto da encomenda	DL L1L TL E27 T404WH300 BK402 FEU
Nome do produto completo	DL L1L TL E27 T404WH300 BK402 FEU
Código do produto completo	872016986994300
Código de encomenda	86994300
N.º material (12NC)	912500109319
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8720169869943
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8720169869943

