



Shell – Candeeiro de mesa em diferentes texturas

Coloque o candeeiro de mesa Shell como um wall washer, com a luz direcionada para a parede, para obter uma parede iluminada. O material transparente faz com que todo o candeeiro pareça brilhar, o que aumenta a intensidade luminosa de uma forma atmosférica. Este candeeiro minimalista, que se assemelha a uma casca de ovo, cria uma base bonita no seu espaço. Luz natural com um aspeto suave e acolhedor.

Informações gerais

Período de garantia	5 anos
---------------------	--------

Funcionamento e características elétricas

Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II

Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Impressão 3D, CL000 Transparente
Cor do compartimento	Transparente
Comprimento global	194 mm
Largura total	194 mm
Altura total	225 mm
Diâmetro global	194 mm

Dimensões (Altura x largura x profundidade)	225 x 194 x 194 mm
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Peso líquido (Peça)	0,495 kg
Cor do cabo	transparente

Aprovação e aplicação

Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Não

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	DL S1S TL E27 OT204CL000 IT101WH300 FEU
Nome do produto completo	DL S1S TL E27 OT204CL000 IT101WH300 FEU
Código do produto completo	872016986995000
Código de encomenda	86995000
N.º material (12NC)	912500109320
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8720169869950
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8720169869950

Desenho dimensional

