



## Voila – Candeeiro de mesa em várias cores

Está à procura de um candeeiro de mesa elegante que não só seja funcional, mas que também dê um toque de modernidade ao seu espaço? Não procure mais: o candeeiro de mesa Voila, vencedor do Prémio de Design. Com esta lâmpada, os nossos designers reinventaram o clássico candeeiro de mesa. O design apresenta uma silhueta icónica e familiar, com texturas inovadoras na superfície que lhe conferem um aspeto e um toque distintos, tornando cada candeeiro desta família especial.

### Informações gerais

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Período de garantia | 5 anos |
|---------------------|--------|

### Funcionamento e características elétricas

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tensão de entrada      | 220 a 240 V            |
| Frequência de linha    | 50 to 60 Hz            |
| Classe de proteção IEC | Classe de segurança II |


Características mecânicas e compartimento

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Material do corpo                           | Impressão 3D, CL000<br>Transparente |
| Cor do compartimento                        | Transparente                        |
| Comprimento global                          | 215 mm                              |
| Largura total                               | 215 mm                              |
| Altura total                                | 301 mm                              |
| Diâmetro global                             | 215 mm                              |
| Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 301 x 215 x 215 mm                  |
| Código de proteção de entrada               | IP20 [Proteção de dedos]            |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK02 [0,2 J standard]               |
| Peso líquido (Peça)                         | 0,548 kg                            |
| Cor do cabo                                 | transparente                        |

Aprovação e aplicação

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Teste de resistência do cabo   | Temperatura 650 °C, duração 30 s |
| Marca CE                       | Sim                              |
| Em conformidade com RoHS da UE | Não                              |

Desenho dimensional



Dados do produto

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nome de produto da encomenda              | DL V1T TL E27 OT204CL000<br>AT204CL000 FEU |
| Nome do produto completo                  | DL V1T TL E27 OT204CL000<br>AT204CL000 FEU |
| Código do produto completo                | 872016987191500                            |
| Código de encomenda                       | 87191500                                   |
| N.º material (12NC)                       | 912500109506                               |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                                          |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8720169871915                              |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 1                                          |
| EAN/UPC – Caso                            | 8720169871915                              |

