



Jagg – Candeeiro de mesa em cinzento e transparente

Coloque este candeeiro de mesa em qualquer lugar e o seu espaço ganha, de repente, um aspeto totalmente diferente. Com a sua extravagante estrutura estriada, o candeeiro proporciona um efeito de iluminação único, «fragmentado» e evocativo. Com as suas elegantes formas ovais ou onduladas, é sem dúvida uma mais-valia em diversos estilos de decoração de interiores. Jagg está disponível em duas variantes e duas cores distintas.

Informações gerais

Período de garantia	5 anos
---------------------	--------

Funcionamento e características elétricas

Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II


Características mecânicas e compartimento

Material do corpo	Impressão 3D, GR000 Transparente Fumê
Cor do compartimento	Cinzentos
Comprimento global	175 mm
Largura total	175 mm
Altura total	220 mm
Diâmetro global	175 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	220 x 175 x 175 mm
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Peso líquido (Peça)	1,089 kg
Cor do cabo	transparente

Aprovação e aplicação

Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Não

Desenho dimensional



Dados do produto

Nome de produto da encomenda	DL F05 TL E27 SF GR000 CL BK402 FEU
Nome do produto completo	DL F05 TL E27 SF GR000 CL BK402 FEU
Código do produto completo	872016987193900
Código de encomenda	87193900
N.º material (12NC)	912500109508
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8720169871939
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8720169871939

