



Signify myCreation Smooth Track – Navrhnutý tak, aby prekonal všednosť

Hľadáte udržateľné, štýlové a funkčné riešenie osvetlenia, ktoré doplní akékoľvek prostredie v pohostinstve alebo obytnom priestore? Zoznámte sa so Smooth, dokonalým bodovým svietidlom, ktoré dokonale zapadne do každej atmosféry. Kombinujte farby a textúry predného krúžku a puzdra a vytvorte jedinečný a luxusný efekt. Toto riešenie osvetlenia sa dodáva s rôznymi svetelnými receptmi, ktoré vyhovujú vašim potrebám, a ponúka doplnok v tvare včelieho plástu na zníženie oslnenia a lepší rozptyl svetla. Svietidlo Smooth, ktorého tlačené časti sú vyrobené z najmenej 65 % z recyklovaných materiálov a opätovne využiteľných biologických materiálov s certifikáciou ISCC Plus, je dokonalou ekologickou voľbou. Chladič Smooth je vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka, vďaka čomu je odolný a má dlhú životnosť. Vďaka dizajnu podporujúcemu obehové hospodárstvo je navyše možné svietidlo Smooth počas jeho dlhej životnosti ľahko upgradovať.

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Hodnotový rebríček	Technické údaje
Záručná lehota	5 rokov

Svetelné technické

Svetelný tok	1 119 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	111 lm/W
Index podania farieb (CRI)	≥80
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, úzke vyžarovanie od 10 do 20 stupňov
Rozptyl svetelného lúča svietidla	15°
Účinná vystavená plocha	0,0111 m ²

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nárazový prúd	8,11 A
Čas zapínania	0,17 ms
Spotreba	10,1 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Trojobvodová lišta
Kábel	-
Počet produktov pri modeli MCB - 16 A, typ B	60
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Driver/napájacia jednotka/transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Polykarbonát
Materiál reflektora	Hliník
Optický materiál	Hliník
Materiál optického krytu	-
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Čierna RAL 9004
Povrchová úprava optického krytu	-
Celková výška	170 mm
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Čistá hmotnosť (kus)	0,400 kg

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C

Počiatočný výkon (súladi s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.434,0.403) SDCM<2
Tolerancia spotreby	+/-10%

Údaje o udržateľnosti

Hodnotenie trvalej udržateľnosti	Signify Circle
----------------------------------	----------------

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304
Úplný názov produktu	TCST65 12S/830 PSU HNB BK482 BS T304
Úplný kód produktu	872016983662400
Objednávkový kód	83662400

Č. materiálu (12NC)	910505104776
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169836624
Čítateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8720169836624

Rozmerový obrázok

