



Akcentový valec D65 – Bodové svetidlo, vďaka ktorému vyniknete

Energeticky úsporné svetidlo Accent Cylinder D65 s tromi rôznymi možnosťami montáže a elegantným dizajnom, pri ktorom možno kombinovať farbu krytu a predného krúžku, vám zaistí, že vyniknete. Toto svetelné riešenie ponúka širokú škálu uhlov vyžarovania a teplôt farieb, takže je ideálne pre maloobchod s módou, pohostinstvo a rezidenčné prostredia. Antireflexný povrch s efektom včelieho plástu navyše zaručuje ideálny vizuálny komfort zákazníkov alebo hostí. Rovnako ako ostatní členovia radu Accent D65 má aj Accent Cylinder D65 teleso vyrobené 3D tlačou z najmenej 65 % recyklovaných alebo opätovne využitých biologických materiálov a jeho chladič je vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo spája štýl s možnosťou modernizácie, opätovného použitia, servisu a recyklácie, čím vytvára plne udržateľné riešenie osvetlenia.

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Hodnotový rebríček	Technické údaje
Záručná lehota	5 rokov

Svetelné technické

Svetelný tok	2 583 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	117 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>90
Farba svetelného zdroja	PremiumWhite s CRI ≥ 90 a teplotou chromatickosti 3000K
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
Rozptyl svetelného lúča svietidla	29°
Účinná vystavená plocha	0,0182 m²

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Nárazový prúd	8,07 A
Čas zapínania	0,031 ms
Spotreba	22,2 W
Účinnosť (zlomok)	0.90
Zapojenie	Trojobvodová lišta
Kábel	3,0 m kábel bez zástrčky
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B	51
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Bezdrôtové tlmenie
Driver/napájacia jednotka/transformátor	Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact
Konštantný svetelný výkon	Programovateľné

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Polykarbonát
Materiál reflektora	Hliník
Optický materiál	Hliník
Materiál optického krytu	–
Materiál upevnenia	–
Farba telesa	Mosadzná
Povrchová úprava optického krytu	–
Celková výška	280 mm
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Čistá hmotnosť (kus)	0,400 kg

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	–
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerancia spotreby	+/-10%

Údaje o udržateľnosti


Hodnotenie trvalej udržateľnosti	Signify Circle
----------------------------------	----------------

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280
Úplný názov produktu	TCPT65 27S/PW930 WIA HMB T302 BS BK 280
Úplný kód produktu	872016983741600
Objednávkový kód	83741600

Č. materiálu (12NC)	910505104851
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169837416
Čítateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8720169837416

Rozmerový obrázok



Driver Type	A
PSU	107
DIA	238
WIA	224