



Accent Track D90 – Klasické a ekologické akcentové svetidlo

Klasické a ekologické akcentujúce svetidlo s prispôsobiteľným prvkom – Accent Track D90 s priemerom 90 mm – je navrhnuté tak, aby vylepšilo vaše maloobchodné priestory. Toto energeticky úsporné svetidlo s integrovaným pántom a všestrannými funkciami ponúka vynikajúci výkon. S doplnkami proti oslneniu, ako sú Honeycomb, Barndoor a Snoot, môžete dosiahnuť dokonalý vizuálny komfort. Vyberte si zo širokej škály svetelných receptov, uhlov lúča, možností ovládača a textúr. K dispozícii je v 8 farebných prevedeniach pre puzdro a predný krúžok, vďaka čomu sa bez problémov hodí do akéhokoľvek prostredia. Svetidlo obsahuje tlačené diely vyrobené z najmenej 65 % z recyklovaného polykarbonátu a chladič vyrobený najmenej z 85 % z recyklovaného hliníka, vďaka čomu je nielen štýlové, ale aj ekologické. Vďaka vysokej účinnosti je toto svetlo ideálne pre maloobchodné aplikácie, ako sú predajne potravín, autosalóny a obchody s elektronikou. Osvetlite svoj priestor a zároveň znížte náklady na energiu a emisie CO₂ s Accent Track D90.

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Hodnotový rebríček	Technické údaje
Záručná lehota	5 rokov

Svetelné technické

Svetelný tok	2 800 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	133 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>90
Farba svetelného zdroja	PremiumWhite s CRI ≥ 90 a teplotou chromatickosti 3000K
Typ optiky	Uhol vyžarovania 24°
Rozptyl svetelného lúča svietidla	24°
Účinná vystavená plocha	0,0116 m²

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Nárazový prúd	45 A
Čas zapínania	0,040 ms
Spotreba	21 W
Účinnosť (zlomok)	0.90
Zapojenie	Trojobvodová lišta
Kábel	-
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B	71
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Driver/napájacia jednotka/transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Polykarbonát
Materiál reflektora	Polykarbonát s vrstvou hliníka
Optický materiál	Hliník a polykarbonát
Materiál optického krytu	-
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Biela RAL 9003
Povrchová úprava optického krytu	-
Celková výška	126 mm
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Čistá hmotnosť (kus)	0,700 kg

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerancia spotreby	+/-10%

Údaje o udržateľnosti

Hodnotenie trvalej udržateľnosti	Signify Circle
----------------------------------	----------------

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481
Úplný názov produktu	TCAT90 27S/PW930 PSU MB T102 WH481
Úplný kód produktu	872016984685200
Objednávkový kód	84685200

Č. materiálu (12NC)	910771148203
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169846852
Čítateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8720169846852

Rozmerový obrázok

