



Akcentová stena D65 – zvýrazní to, na čom skutočne záleží

Accent Wall D65 je vysoko energeticky úsporné nástenné svietidlo dostupné v 2 variantoch: svietenie hore/dole alebo iba dole. Nástenné svietidlo ponúka široký výber farieb a textúr telesa, ktoré možno voľne kombinovať, čím sa svietidlo prispôsobí použitiu v maloobchode s módou, gastro zariadeniach a obytných priestoroch. Svietidlo Accent Wall D65 je súčasťou radu Accent D65, vyznačuje sa telesom vyrobeným 3D tlačou z najmenej 65 % recyklovaných alebo opätovne využitých biologických materiálov a jeho chladič je z 85 % recyklovaného hliníka. Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo prináša možnosť modernizácie, opätovného použitia, servisu a recyklácie, čím vytvára udržateľné riešenie osvetlenia. Všetky svietidlá radu Accent D65 sa tiež dajú bezproblémovo pripojiť k inteligentným systémom (napr. Interact) pre jednoduchú správu osvetlenia a ďalšie úspory energie.

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Hodnotový rebríček	Technické údaje
Záručná lehota	5 rokov

Svetelné technické

Svetelný tok	1 599 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	118 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>90
Farba svetelného zdroja	PremiumWhite s CRI ≥ 90 a teplotou chromatickosti 3000K
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
Rozptyl svetelného lúča svietidla	29°
Účinná vystavená plocha	0,0150 m²

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Nárazový prúd	4,2 A
Čas zapínania	0,072 ms
Spotreba	13,6 W
Účinnosť (zlomok)	0.90
Zapojenie	Nástrčná svorkovnica 2-pólová
Kábel	-
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B	65
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Driver/napájacia jednotka/transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Polykarbonát
Materiál reflektora	Hliník
Optický materiál	Hliník
Materiál optického krytu	Tvrdené sklo
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Bronzová
Povrchová úprava optického krytu	Číra
Celková výška	230 mm
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Čistá hmotnosť (kus)	0,400 kg

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.422, 0.386) SDCM <2
Tolerancia spotreby	+/-10%

Údaje o udržateľnosti

Hodnotenie trvalej udržateľnosti	Unclassified
----------------------------------	--------------

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410
Úplný názov produktu	TC65L2 8S/PW930 PSU HMB FG T102 BZ410
Úplný kód produktu	872016985081100
Objednávkový kód	85081100

Č. materiálu (12NC)	910771148573
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169850811
Čítateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8720169850811

Rozmerový obrázok

