



Povrchové svietidlo Signify myCreation Accent Surface Mounted D65 – zvýrazní to, na čom skutočne záleží

Energeticky úsporné povrchové svietidlo Accent Surface Mounted D65, ktoré je k dispozícii v štyroch rôznych dĺžkach, sa vyznačuje elegantným dizajnom a možnosťou voľne kombinovať farby telesa a predného krúžku. Toto ľahko inštalovateľné a inteligentné bodové svietidlo (napr. Interact) vám zaručí, že vyniknete. Vďaka širokej škále uhlov vyžarovania a teplôt farieb je toto riešenie osvetlenia ideálne pre maloobchod s módou, pohostinstvo a rezidenčné prostredia. Antireflexný povrch s efektom včelieho plástu navyše zaručuje ideálny vizuálny komfort zákazníkov alebo hostí. Podobne ako ostatné produkty radu Accent D65, aj svietidlo Accent Surface Mounted D65 má teleso vyrobené 3D tlačou z najmenej 65 % recyklovaných alebo opätovne využitých biologických materiálov a jeho chladič je vyrobený z 85 % recyklovaného hliníka. Dizajn podporujúci obehové hospodárstvo spája štýl s

možnosťou modernizácie, opätovného použitia, servisu a recyklácie, čím vytvára plne udržateľné riešenie osvetlenia.

Všeobecné informácie

Počet jednotiek predradníka	1 jednotka
Vrátane napájača	Áno
Hodnotový rebríček	Technické údaje
Záručná lehota	5 rokov

Svetelné technické

Svetelný tok	1 100 lm
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	131 lm/W
Index podania farieb (CRI)	>80
Farba svetelného zdroja	830 teplá biela
Typ optiky	Kovový reflektor s vysokou odraznosťou, stredné vyžarovanie od 20 do 40 stupňov
Rozptyl svetelného lúča svietidla	29°
Účinná vystavená plocha	0,0137 m²

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 Hz
Nárazový prúd	6,7 A
Čas zapínania	0,027 ms
Spotreba	8,5 W
Účinnosť (zlomok)	0.90
Zapojenie	Nástrčná svorkovnica 2-pólová
Kábel	-
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B	34
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	DALI
Driver/napájacia jednotka/transformátor	Stmievanie Dali, pripravené na Interact System
Konštantný svetelný výkon	Programovateľné

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Polykarbonát
Materiál reflektora	Hliník
Optický materiál	Hliník
Materiál optického krytu	Tvrdené sklo
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Čierna RAL 9004
Povrchová úprava optického krytu	Číra
Celková výška	211 mm
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Čistá hmotnosť (kus)	0,400 kg

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	-
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C

Počiatočný výkon (súlady s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná chromatickosť	(0.434, 0.403) SDCM <2
Tolerancia spotreby	+/-10%

Údaje o udržateľnosti

Hodnotenie trvalej udržateľnosti	Signify Circle
----------------------------------	----------------

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS
Úplný názov produktu	TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS
Úplný kód produktu	872016985376800
Objednávkový kód	85376800
Č. materiálu (12NC)	910771148858
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169853768
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8720169853768

Rozmerový obrázok

