



Gleam závesné svietidlo – biele

Zažite očarujúcu žiaru svietidla Gleam, závesného svietidla určeného pre žiarovku, navrhnutého Sebastianom Bergnem. S jedinečným dizajnom inšpirovaným heptagónom si môžete vybrať medzi nafúknutým prevedením pre výrazný priestorový efekt alebo sfúknutým prevedením pre čistú eleganciu. Dostupné v troch veľkostiach, každý dizajn je zladený so smerom 3D tlače pre plynulý vzhľad. Navyše, tlačené diely sú vyrobené z bio-cirkulárneho materiálu s certifikátom ISCC Plus, čo z nich robí ekologicky zodpovednú voľbu. Či už chcete vo svojom domove vytvoriť útulnú atmosféru alebo dodať jedinečný charakter hotelu či reštaurácii, Gleam je tou správnou voľbou.

Všeobecné informácie

Záručná lehota	5 rokov
----------------	---------

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II


Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Polykarbonát
Farba telesa	Biela
Celková dĺžka	300 mm
Celková šírka	300 mm
Celková výška	304 mm
Celkový priemer	300 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	304 x 300 x 300 mm
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Montáž	Závesné
Čistá hmotnosť (kus)	1,656 kg
Farba kábla	čierna

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Nie

Rozmerový obrázok



Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	DL GL2M PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
Úplný názov produktu	DL GL2M PS E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
Úplný kód produktu	872016986619500
Objednávkový kód	86619500
Č. materiálu (12NC)	912500108956
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169866195
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8720169866195