



Gleam závesné svietidlo – biele

Zažite očarujúcu žiaru svietidla Gleam, závesného svietidla určeného pre žiarovku, navrhnutého Sebastianom Bergnem. S jedinečným dizajnom inšpirovaným heptagónom si môžete vybrať medzi nafúknutým prevedením pre výrazný priestorový efekt alebo sfúknutým prevedením pre čistú eleganciu. Dostupné v troch veľkostiach, každý dizajn je zladený so smerom 3D tlače pre plynulý vzhľad. Navyše, tlačené diely sú vyrobené z bio-cirkulárneho materiálu s certifikátom ISCC Plus, čo z nich robí ekologicky zodpovednú voľbu. Či už chcete vo svojom domove vytvoriť útulnú atmosféru alebo dodať jedinečný charakter hotelu či reštaurácii, Gleam je tou správnou voľbou.

Všeobecné informácie

Záručná lehota	5 rokov
----------------	---------

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Polykarbonát
Farba telesa	Biela
Celková dĺžka	223 mm
Celková šírka	223 mm
Celková výška	226 mm
Celkový priemer	223 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	226 x 223 x 223 mm
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Montáž	Závesné
Čistá hmotnosť (kus)	0,932 kg
Farba kábla	čierna

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	DL GL2S PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
Úplný názov produktu	DL GL2S PT E27 OT432WH300 ASI400 FBK BK
Úplný kód produktu	872016986627000
Objednávkový kód	86627000
Č. materiálu (12NC)	912500108964
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169866270
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8720169866270

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Nie

Rozmerový obrázok

