



Cloak – závesné svietidlo

Cloak je závesné svietidlo na žiarovku, navrhnuté Bastenom Leijhom, inšpirované vrstvenými látkami z módného sveta, ktoré prináša flexibilitu a jedinečnosť v dizajne. Každé závesné svietidlo má dva nastaviteľné opasky, ktoré môžete nastaviť podľa svojich predstáv. Vonkajší pás ponúka dva štýly osvetlenia: biely priesvitný pás poskytuje jemnú žiaru a farebné nepriehľadné pásy vytvárajú vrstvený svetelný efekt. Tieto svietidlá sú ľahké a ľahko sa inštalujú v akomkoľvek prostredí. Navyše, 3D tlačené časti privesného svietidla sú vyrobené minimálne zo 65 % recyklovaných alebo bio-cirkulárnych materiálov, čo z neho robí ekologickú voľbu pre tých, ktorí chcú znížiť svoju uhlíkovú stopu. Či už chcete vytvoriť útulnú atmosféru vo svojej obývačke alebo pridať štýl do komerčného priestoru, toto privesné svietidlo je univerzálnym svetelným riešením, ktoré splní vaše potreby.

Všeobecné informácie

Záručná lehota

5 rokov

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie

220-240 V

Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	3D tlač, WH300 saténovo priehľadná biela
Farba telesa	Biela
Celková dĺžka	206 mm
Celková šírka	206 mm
Celková výška	212 mm
Celkový priemer	206 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	212 x 206 x 206 mm
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Montáž	Závesné
Čistá hmotnosť (kus)	0,895 kg
Farba kábla	biela

Schválenie a použitie

Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Nie

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	TCPL00 S PK400 T101 WH S WH401 E27 N
Úplný názov produktu	TCPL00 S PK400 T101 WH S WH401 E27 N
Úplný kód produktu	872016986925700
Objednávkový kód	86925700
Č. materiálu (12NC)	912500109253
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8720169869257
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8720169869257

Rozmerový obrázok

