

PHILIPS

Zilo lysskinne

Lysskinner

Uden pære

Sort



8721103039774



Designet til nem installation og uendelig sammenkobling.

Med Philips EasyLink lysskinnesystemet til 230 V kan du installere de lys, du ønsker, præcis dér på loftet, hvor du vil have dem. På en enkelt skinne kan du nemt tilføje og fjerne forskellige lamper og lys uden behov for ekstra strømkilder. Med et slankt design, der passer ind i din indretning.

Brugervenlig

- Justerbart spothoved
- Lys dit hjem op på din måde

Ubegrænsede muligheder

- Uendelige tilpasningsmuligheder

Passer til din indretning

- Slankt og stilfuldt design

Materiale og finish

- Metalmateriale af høj kvalitet

Vigtigste nyheder

Justerbart spothoved



Ret lyset hen, hvor du har brug for det, ved at justere, rotere eller vippe lampens spothoved.

Lys dit hjem op på din måde

Kompatibel med en lang række standard- og intelligente pærer og spots, hvilket giver dig større kontrol over din lysoplevelse. Du kan vælge, hvilken type pære der passer bedst til dine præferencer, f.eks. en dæmpbar pære, som du kan fjernjustere, eller en pære, der er fuldt justerbar og kan indstilles til alt fra køligt til varmt hvidt lys.

Uendelige tilpasningsmuligheder




Oplev ekstrem alsidighed med lysskinner, der kan udvides. Find den rigtige skinnelængde, den rigtige strømforsyning og de rigtige lamper til dine behov med en bred vifte af forskellige lamper at vælge imellem.

Slankt og stilfuldt design

Med et slankt design på blot 17 mm passer disse lysskinner smukt ind i deres omgivelser og komplementerer smukt resten af møblerne i dit hjem og din generelle stil, hvilket gør dem til det perfekte valg til nærmest enhver indretning.

Metalmateriale af høj kvalitet



Robust og attraktivt metalmateriale giver en stærk finish.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Batterier inkluderet: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Nej
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Garage, Stue, Kontor, Gang
- Styling: Moderne
- Type: Lysskinner

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 50 mA

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,968 kg
- Samlet højde: 143 mm
- Samlet længde: 1.000 mm
- Samlet bredde: 55 mm

Service

- Garanti: 3 år

Tekniske specifikationer

- Pæreteknologi: LED
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- Fatning/sokkel: GU10
- Maks. watt for udskiftningspære: 15
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103039774
- Nettovægt: 0,97 kg
- Bruttovægt: 1,31 kg
- Højde: 101,5 cm
- Længde: 11,2 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:
2026-08-05
Version: 0.307

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com