

PHILIPS

Track lysskinne, 2 m

Lysskinner

Tilbehør

Sort

8721103040299



Designet til nem installation og uendelig sammenkobling.

Med Philips EasyLink lysskinnesystemet til 230 V kan du installere de lys, du ønsker, præcis dér på loftet, hvor du vil have dem. På en enkelt skinne kan du nemt tilføje og fjerne forskellige lamper og lys uden behov for ekstra strømkilder. Med et slankt design, der passer ind i din indretning.

Særlige egenskaber

- Til ethvert rum i dit hjem

Ubegrænsede muligheder

- Uendelige tilpasningsmuligheder

Passer til din indretning

- Slankt og stilfuldt design

Materiale og finish

- Materialer af høj kvalitet

Vigtigste nyheder

Til ethvert rum i dit hjem

Denne Philips spotlampe er fuldt funktionelt og samtidig meget elegant og vil tilføje et dekorativt element til ethvert rum i dit hjem.

Uendelige tilpasningsmuligheder




Oplev ekstrem alsidighed med lysskinner, der kan udvides. Find den rigtige skinnelængde, den rigtige strømforsyning og de rigtige lamper til dine behov med en bred vifte af forskellige lamper at vælge imellem.

Slankt og stilfuldt design

Med et slankt design på blot 17 mm passer disse lysskinner smukt ind i deres omgivelser og komplementerer smukt resten af møblerne i dit hjem og din generelle stil, hvilket gør dem til det perfekte valg til nærmest enhver indretning.

Materialer af høj kvalitet



Holdbart og attraktivt materiale til en attraktiv og langtidsholdbar investering.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal, Plastik

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Batterier inkluderet: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Nej
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Garage, Stue, Kontor, Gang
- Styling: Moderne
- Type: Lysskinner

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 8000 mA

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,804 kg
- Samlet højde: 17 mm
- Samlet længde: 2.003 mm
- Samlet bredde: 35 mm

Service

- Garanti: 3 år

Tekniske specifikationer

- Pæreteknologi: Ikke relevant
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103040299
- Nettovægt: 0,8 kg
- Bruttovægt: 0,92 kg
- Højde: 109,5 cm
- Længde: 4,5 cm
- Bredde: 4 cm

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant



Udgivelsesdato:
2026-08-05
Version: 0.254

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com