

PHILIPS

Magneos Deckenleuchte,
12 W, 210 mm

Deckenleuchten

4000 K

Weiß



8719514328860



Komfortables LED-Licht, das den Augen gut tut

Philips LED Slim Downlight bietet einen natürlichen Lichteffekt für allgemeine Beleuchtungsanwendungen. Es ist ein schlankes Meisterwerk für niedrige Decken und schafft überall zu Hause ein elegantes Ambiente. Angenehmes Licht, das die Augen schont.

Einfach in der Handhabung

- Ideal für Zimmer mit niedrigen Decken, ermöglicht eine unauffällige und subtile Befestigung.
- Einfache Installation

Hochwertige Qualität

- EyeComfort – Licht, das die Augen schont

Material und Oberfläche

- Material aus hochwertigem Metall

Lebensdauer

- Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden

Besonderheiten


Geeignet für niedrige Decken Schlankes Design Einfache Installation

Keinen Stress mit der Installation:
Befestige oder hänge die Leuchte
einfach an die Wand oder Decke und
stecke den Stecker ein und schon ist
die Leuchte betriebsbereit.

EyeComfort

Schlechte Lichtqualität kann zu einer
Überanstrengung der Augen führen. Da
viele Menschen Zeit in Innenräumen
verbringen, ist es wichtiger denn je, das
eigene Zuhause richtig zu beleuchten.
Unsere Produkte erfüllen strenge
Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern,
Flackern, Blendeffekte,
Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um
sicherzustellen, dass sie die
Anforderungen für EyeComfort
erfüllen. Die LED-Lampen von Philips
liefern über ihre gesamte
Nutzlebensdauer ein angenehmes
Licht sowie mehr als zehn Jahre lang
konstante Lichtqualität, Leistung und
Farbe. Wechseln Sie zu einem Licht,
das Ihre Augen schont. Ihre Augen
werden es Ihnen danken.

Material aus hochwertigem Metall



Langlebiges und attraktives Material
aus Metall für eine robuste Oberfläche.

Lange Nutzlebensdauer von bis zu 25.000 Stunden

Philips LED-Technologie verlängert die
Nutzlebensdauer der Produkte auf bis
zu 25.000 Stunden

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck:
Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 12.500
- Nennlebensdauer: 25.000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge
das Produkt am Ende seiner
(wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer
gemäß den örtlichen Vorschriften und
nicht im normalen Hausmüll. Durch
die korrekte Entsorgung Deines
Produkts werden Umwelt und
Menschen vor möglichen negativen
Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nicht einstellbar
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Strahlwinkel: 110
- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennlichtausbeute (Nom): 112

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Küche, Schlafzimmer, Esszimmer, Garage, Wohnzimmer, Büroflächen
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenleuchten
- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 110 mA

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,36 kg
- Gesamte Höhe: 28 mm
- Gesamte Länge: 210 mm
- Gesamte Breite: 210 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Durchmesser: 210 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 1350
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Kaltweißes Licht
- Netzstrom: AC 220–240
- Leuchte dimmbar: Nein
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 12
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8719514328860
- Nettogewicht: 0,43 kg
- Bruttogewicht: 0,5 kg
- Höhe: 22 cm
- Länge: 3,3 cm
- Breite: 21,5 cm



Ausstellungsdatum:
2026-08-05
Version: 0.439

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com