

PHILIPS

Smart Dial-Schalter, bequeme Steuerung, Dimmen, wiederaufladbare Batterie

Smartes Zubehör

Anpassbare Schaltflächen

Wandmontierbar und fernbedienbar

Läuft auch ohne WLAN



8721103136039



All-in-one-Schalter

Steuere Deine Beleuchtung mühelos mit einem eleganten Smart Dial-Schalter, der über ein leichtgängiges Drehrad zum Ein- und Ausschalten und Dimmen verfügt, sowie über zwei programmierbare Tasten für den sofortigen Zugriff auf Deine bevorzugten Lichtmodi. Du kannst die Tasten in der WiZ App anpassen, um persönliche Tastenkombinationen zu erstellen, und dann die kompakte Basis an der Wand befestigen oder jederzeit das magnetische Drehrad abnehmen für eine mobile, kabellose Steuerung. Der Schalter kommuniziert direkt mit Deinen Lampen, sodass er auch ohne WLAN zuverlässig funktioniert. Ein dezenter LED-Ring zeigt an, wenn die Lampen aktiv sind oder wenn der USB-Akku aufgeladen werden muss. Einfach einzurichten mit der WiZ App und voll kompatibel mit allen Connected by WiZ Produkten.

Einfache Einrichtung

- Wirklich einfach einzurichten

Smarte Steuerung


- Große Reichweite
- Connected by WiZ
- Anpassbare Szenen

Größenfaktor

- Komfortable Steuerung

Besonderheiten

Wirklich einfach einzurichten



Lade die WiZ-App herunter, schließe Dein Gerät an der Stromversorgung an und verbinde es dann mit Deinem WLAN-Netzwerk. Und Du kannst es sofort nutzen!

Connected by WiZ

Steuere Deine Leuchten mit der WiZ App, Zubehör oder per Sprachbefehl über Deinen Smart-Home-Assistenten; kompatibel mit Alexa und Google Home.

Komfortable Steuerung



Montiere die Basis überall – für die kabellose Steuerung nimm die Fernbedienung ab, wann immer Du sie benötigst.

Große Reichweite



In jeglicher Innenumgebung mit Trennwänden und Wänden ist eine Steuerung von Lampen und Geräten innerhalb einer Reichweite von 15 Metern möglich.

Anpassbare Szenen



Für zusätzlichen Komfort kannst Du 4 Lichtszenen in der WiZ App einstellen. Wähle Dein perfektes Ambiente – mit einem kurzen oder langen Druck.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Batterien im Lieferumfang enthalten: Ja
- Steuerdistanz: 15 m

Stromverbrauch

- Spannung: 5 V

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0,1 kg
- Ausschnittlänge: 86 cm
- Ausschnittbreite: 86 cm
- Gesamte Höhe: 2,49 mm
- Gesamte Länge: 8,6 mm
- Gesamte Breite: 8,6 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Batterietyp: LP402030
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse III

Was unterstützt wird

- Festgelegter Support-Zeitraum:
Mindestens 60 Monate nach dem
Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS,
Android

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8721103136039
- Nettogewicht: 0,1 kg
- Bruttogewicht: 0,14 kg
- Höhe: 13,7 cm
- Länge: 6,1 cm
- Breite: 10,6 cm



Ausstellungsdatum:
2026-08-01
Version: 0.174

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com