


PHILIPS

Plafón Cinnabar 20
W

Plafón de techo

2700 k

Blanco



33365/31/16



Decora tu hogar con luz

Philips myLiving Cinnabar es un plafón redondeado blanco que ilumina zonas de tu hogar con un acogedor conjunto de luz LED en blanco cálido. La agradable luz difusa se potencia aún más con la anilla, que añade un efecto de halo brillante.

Soluciones de iluminación sostenible

- Bajo consumo
- Luz LED de alta calidad
- Luz blanca cálida
- Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador

Diseñado para el salón y el dormitorio

- Perfecta para relajarse y socializar
- Crea una atmósfera acogedora y elegante

Destacados

Bajo consumo



Esta bombilla de bajo consumo de Philips ahorra energía en comparación con las fuentes de luz tradicionales, lo que te permite ahorrar dinero en tu factura de la luz y contribuir a preservar el medio ambiente.

Luz LED de alta calidad



La tecnología LED integrada en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante, permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

Luz blanca cálida



La luz puede tener diferentes temperaturas del color, que se indican en una unidad llamada Kelvin (K). Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen una luz cálida, más acogedora, mientras que las que tienen un valor Kelvin más alto producen una luz fría, más energizante. Esta bombilla de Philips ofrece una luz blanca cálida para disfrutar de una atmósfera acogedora.

5 años de garantía en el sistema LED



Además de los 2 años de garantía estándar de la bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el sistema LED (módulo LED y el controlador de la bombilla).

Perfecta para relajarse y socializar

La sala de estar es el corazón de cualquier hogar, un lugar en el que las familias se reúnen y se relajan, y los invitados socializan. La iluminación de la sala de estar y el dormitorio debe ser flexible y fácil de ajustar a sus diferentes usos a lo largo del día. La colocación cuidadosa de diferentes fuentes de luz y el juego con capas de luz ayudan a crear sensación de espacio y aportan a la habitación una sensación cálida y acogedora.

Crea una atmósfera elegante



Esta luz ha sido diseñada pensando en las últimas tendencias y estilos de vida para poder integrarla sin esfuerzo en tu decoración interior y crear ambiente en cualquier zona de tu hogar como siempre has deseado.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No ajustable
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 100

Varios

- Diseñada especialmente para: Cocina, Dormitorio, Comedor, Garaje, Salón, Despacho
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 170 mA

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,58 kg
- Altura global: 96 mm
- Longitud global: 404 mm
- Anchura global: 404 mm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 404 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 2000
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca cálida
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696122792
- Peso neto: 0,58 kg
- Peso bruto: 0,95 kg
- Altura: 10,2 cm
- Longitud: 42,2 cm
- Anchura: 42,2 cm



Fecha de emisión:
2026-08-05
Versión: 0.593

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com