

PHILIPS

Foco de techo/
pared Meranti

Focos de techo/pared

Sin bombilla

Negro

ClickFix



8719514465374



El acento en el estilo

Incluye este práctico foco Philips en tu hogar. Elige una bombilla LED de Philips GU10 acorde al estilo de tu foco y que garantiza una emisión de luz de larga duración y gran calidad.

Características especiales

- Cabezal de foco ajustable

Diseño superior para un efecto de luz óptimo

- Material de larga duración y de gran calidad

Destacados

Cabezal de foco ajustable



Solo tienes que ajustar la luz, rotando o inclinando el cabezal de foco de la luminaria, para dirigirla hacia donde desees.

Material de alta calidad

Este foco está fabricado con materiales de larga duración de alta calidad y con un acabado inmejorable. Así, se garantiza un producto resistente que dará un toque superior a tu hogar durante muchos años.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No ajustable
- Sistema de montaje click!FIX: Sí
- LED integrado: Sí

Varios

- Diseñada especialmente para: Cocina, Dormitorio, Salón, Despacho, Hall
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Focos de techo/pared
- EyeComfort: No
- Características adicionales: ClickFix

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,2 kg
- Altura global: 155 mm
- Longitud global: 80 mm
- Anchura global: 80 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Flujo luminoso total de la luminaria: -
- Tecnología de la bombilla: LED
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 35W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 35
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase I
- Número de fuentes de luz: 1

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8719514465374
- Peso neto: 0,2 kg
- Peso bruto: 0,29 kg
- Altura: 13 cm
- Longitud: 10 cm
- Anchura: 12 cm



Fecha de emisión:
2026-08-05
Versión: 0.328

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com