

PHILIPS

Plafón 10 W

Ultraeficiente

2700 k

Blanco

Brillo dual



8720169301016



Luz LED cómoda que no cansa la vista

Cambio de brillo: con el plafón LED SceneSwitch de Philips, puedes disfrutar de tres ajustes de brillo para adaptarte a lo que estés haciendo. Luz cómoda que no cansa la vista. Solo necesitas el interruptor que ya tienes. Cambio de color: cambia el ambiente de tu habitación para adaptarlo a lo que estés haciendo. Con el plafón LED Philips SceneSwitch, puedes cambiar fácilmente la configuración de luz brillante a luz natural y a un brillo cálido y acogedor. Luz cómoda que no cansa la vista. Sin necesidad de regulador ni instalación adicional. Solo necesitas tu interruptor existente.

Soluciones de iluminación sostenible

- Luz LED de alta calidad

Diseñado para el salón y el dormitorio

- Crea una atmósfera acogedora y elegante

Efecto de iluminación

- Luz brillante con distribución uniforme

Destacados

Luz LED de alta calidad



La tecnología LED integrada en esta lámpara de Philips es una solución desarrollada en exclusiva por Philips. Cuando se enciende al instante,

permite disfrutar de una emisión de luz óptima y aporta colores vivos a tu hogar.

Crea una atmósfera elegante



Esta luz ha sido diseñada pensando en las últimas tendencias y estilos de vida para poder integrarla sin esfuerzo en tu decoración interior y crear ambiente en cualquier zona de tu hogar como siempre has deseado.

Luz brillante con distribución uniforme

Para iluminar realmente tus habitaciones, elige esta luz de distribución uniforme, que cubre de luz uniforme el espacio.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: Sí

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Plástico

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 51 año
- Número de ciclos de apagado y encendido: 25.000
- Vida útil nominal: 50.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 185

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Comedor, Salón
- Estilo: Moderno
- Tipo: Plafón de techo
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort, UltraEfficient
- Características adicionales: Brillo dual

Otras características

- Corriente de la bombilla: 95 mA

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,76 kg
- Altura global: 80 mm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 350 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 1850
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca cálida
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169301016
- Peso neto: 0,76 kg
- Peso bruto: 1,09 kg
- Altura: 38,2 cm
- Longitud: 9,2 cm
- Anchura: 38,2 cm



Fecha de emisión:
2026-08-05
Versión: 0.177

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com