

PHILIPS

Downlight ultraeficiente
Diamond Cut

Ultraeficiente

3000 K

Blanco



8720169308084



Downlight ultraeficiente, la solución que más energía ahorra

Philips ha desarrollado un downlight ultraeficiente que utiliza una nueva tecnología para reducir las emisiones de carbono, disminuir el desperdicio de material y reducir el consumo de energía. Con una asombrosa vida útil de 50.000 horas, dura más del triple que los downlight LED equivalentes de Philips y consume tan solo un 50 % de la energía. Justo lo que se necesita para un planeta más sostenible.

Soluciones de iluminación sostenible

- Philips ofrece 5 años de garantía en el módulo LED y el controlador

Efecto de iluminación

- Difusor de alta calidad. Luz tenue con distribución uniforme

Materiales y acabado

- Material metálico de gran calidad


Destacados

5 años de garantía en el sistema LED




Además de los 2 años de garantía estándar de la bombilla, Philips ofrece 5 años de garantía en el sistema LED (módulo LED y el controlador de la bombilla).

Difusor de alta calidad. Luz tenue con distribución uniforme



Este difusor de alta calidad distribuye una luz tenue de forma uniforme en las habitaciones.

Material metálico de gran calidad



Material metálico duradero y atractivo que aporta un acabado sólido.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 25.000
- Vida útil nominal: 50.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 110
- Consistencia del color: 5 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 155

Varios

- Diseñada especialmente para: Cocina, Dormitorio, Comedor, Salón, Despacho
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort, UltraEfficient

Otras características

- Corriente de la bombilla: 22 mA

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.35
- Consumo de energía: 2

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,08 kg
- Distancia empotrada: 0 mm
- Altura global: 49,5 mm
- Longitud global: 90 mm
- Anchura global: 90 mm
- Recorte empotrado en el techo: 8.0 cm x 8.0 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 90 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 310
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II
- Número de fuentes de luz: 1

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8720169308084
- Peso neto: 0,08 kg
- Peso bruto: 0,11 kg
- Altura: 10,8 cm
- Longitud: 10,8 cm
- Anchura: 5,6 cm



Fecha de emisión:
2026-08-05
Versión: 0.188

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com