

PHILIPS

Luz empotrada
Peridot

Luces empotrables

Sin bombilla

níquel

8721103037114



Diseñado para la sencillez y la comodidad

Diseñada para ofrecer simplicidad y comodidad, la Philips Peridot dispone de un clip de retención fácil de usar para que puedas sustituir la bombilla sin necesidad de sustituir la propia luminaria. El resultado es un mantenimiento sin complicaciones, sin dañar los techos y sin necesidad de recablear.

Fácil de usar

- Cuando llegue el momento de cambiar la bombilla, no te preocupes por desmontar la luminaria o dañar el techo. Con la luminaria en su sitio, solo tienes que quitar el clip del retén, retirar la bombilla antigua y poner una nueva. Después, vuelve a insertar el clip del retén y ya está.

Fácil instalación

- La instalación no puede ser más sencilla. Los clips integrados a ambos lados de la luminaria la mantienen en su posición, por lo que no hace falta atornillarla. Un cable conector GU10 facilita la colocación de una bombilla.

8721103037114

Duración

- Con su diseño metálico robusto pero versátil, Philips Peridot es adecuada para la mayoría de ambientes de interior. Está disponible en versiones cuadrada y redonda con acabados en negro, blanco o metálico. Elige entre un cabezal fijo o uno giratorio ajustable a un ángulo de 30°. Incluye una garantía de 5 años.

Destacados

Bombillas fáciles de sustituir

Cuando llegue el momento de cambiar la bombilla, no te preocupes por desmontar la luminaria o dañar el techo. Con la luminaria en su sitio, solo tienes que quitar el clip del retén, retirar la bombilla antigua y poner una nueva. Después, vuelve a insertar el clip del retén y ya está.

Fácil de instalar

La instalación no puede ser más sencilla. Los clips integrados a ambos lados del luminaria la mantienen en su posición, por lo que no hace falta atornillarla. Un cable conector GU10 facilita la colocación de una bombilla.

Construida para durar

Con su diseño metálico robusto pero versátil, Philips Peridot es adecuada para la mayoría de ambientes de interior. Está disponible en versiones cuadrada y redonda con acabados en negro, blanco o metálico. Elige entre un cabezal fijo o uno giratorio ajustable a un ángulo de 30°. Incluye una garantía de 5 años.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: Níquel
- Material: Metal

Duración

- Vida útil nominal: 50.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Pilas incluidas: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: No
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 2

Varios

- Diseñada especialmente para: Cuarto de baño, Cocina, Comedor, Salón
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- Innovaciones LED: EyeComfort

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,088 kg
- Distancia empotrada: 50 mm
- Altura global: 30 mm
- Recorte empotrado en el techo: 6.8 cm x 6.8 cm

Servicio

- Garantía: 5 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 83 mm
- Tecnología de la bombilla: LED
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Luminaria regulable: No
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II
- Número de fuentes de luz: 1

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC:
8721103037114
- Peso neto: 0,26 kg
- Peso bruto: 0,35 kg
- Altura: 30,6 cm
- Longitud: 5 cm
- Anchura: 10,2 cm



Fecha de emisión:
2026-08-05
Versión: 0.412

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com