

PHILIPS

Foco empotrable
Mesa 90 mm

Luces empotrables

4000 K

Negro

8721103131270



Luz LED cómoda que no cansa la vista

Con un diseño robusto y un rendimiento óptimo, el downlight Philips LED Performance es la luminaria ideal que da un toque de calidad y luminosidad a cualquier espacio doméstico. Luz cómoda que no cansa la vista.

Duración

- Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

Lámpara LED de alta calidad que dura décadas

- Reducción del deslumbramiento. Mayor confort visual.

Luz que no cansa la vista

- Disfruta de una luz brillante pero agradable con nuestra tecnología EyeComfort de confianza. Ilumina tu hogar y crea el ambiente perfecto con lámparas LED especialmente diseñadas para minimizar el deslumbramiento y el parpadeo y proporcionar el máximo confort visual.

Destacados

Vida útil prolongada de hasta 15.000 horas

La tecnología LED de Philips prolonga la vida útil de tu producto hasta 15.000 horas.

EyeComfort con óptica entrelazada

La tecnología de óptica entrelazada mejora la experiencia de iluminación general en tu día a día. Impresa con patrones 3D para ayudar a difundir la luz, la tecnología de microlentes genera una distribución uniforme de la luz que reduce de forma significativa el deslumbramiento. Esta iluminación no sólo es una luz suave y uniforme que aporta más comodidad a los ojos, sino que también redistribuye inteligentemente la luz para una iluminación con menos deslumbramiento en la zona iluminada.

Luz que no cansa la vista

Disfruta de una luz brillante pero agradable con nuestra tecnología EyeComfort de confianza. Ilumina tu hogar y crea el ambiente perfecto con lámparas LED especialmente diseñadas para minimizar el deslumbramiento y el parpadeo y proporcionar el máximo confort visual.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior
- Regulable: No

Diseño y acabado

- Color: Negro
- Material: Metal

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 7.500
- Vida útil nominal: 15.000

Medio ambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con la basura doméstica normal. La correcta eliminación del producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 100
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 4000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: <2
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 65,45

Varios

- Diseñada especialmente para: Cocina, Dormitorio, Comedor, Salón
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Luces empotrables
- EyeComfort: Sí
- Innovaciones LED: EyeComfort

Otras características

- Corriente de la bombilla: 46 mA

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,04978 kg
- Longitud reducida: 8.0 cm
- Anchura reducida: 8.0 cm
- Distancia empotrada: 9 mm
- Altura global: 35 mm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Diámetro: 90 mm
- Flujo luminoso total de la luminaria: 360
- Tecnología de la bombilla: LED
- Color de la luz: Luz blanca neutra
- Red eléctrica: 220-240 CA
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

La bombilla

- Actualizable por software: No

Compatible con

- Compatible con la característica Efectos: No
- Período de soporte definido: No aplicable
- Sistemas operativos compatibles: No aplicable
- Protocolo de comunicación: No aplicable
- Compatibilidad con sistemas de terceros: No aplicable

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8721103131270
- Peso neto: 0,05 kg
- Peso bruto: 0,07 kg
- Altura: 10,5 cm
- Longitud: 4,7 cm
- Anchura: 9,2 cm



Fecha de emisión:
2026-08-05
Versión: 0.161

© 2026 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com