

# PHILIPS

Prise connectée Matter  
Type F, wattmètre, lot  
de 1

Accessoire Smart

Améliorez tout appareil

Automatisations

Suivi conso énergie



8721103159014



## Faites de chaque prise murale une prise connectée

Améliorez n'importe quel appareil du quotidien en quelques secondes : branchez-le sur cette prise connectée pour le commander à distance. Créez des automatisations intelligentes adaptées à votre routine, programmez les appareils pour qu'ils s'allument ou s'éteignent automatiquement, et assurez-vous que tout s'éteint en votre absence. Grâce à la surveillance énergétique intégrée, suivez en temps réel l'alimentation, le courant et la tension, examinez les données de consommation et réduisez le coûts. Facile à configurer via l'application WiZ, entièrement compatible avec les produits Connected by WiZ et certifié Matter pour une intégration transparente avec les assistants de maison intelligente tels qu'Alexa, Apple Home et Google Home.

### Facile à installer

- Installation ultra-simple

### Contrôle intelligent


- Connecté by WiZ
- Améliorez tout appareil
- Automatisations

### Appareils intelligents

- Certifié Matter

# Points forts

## Installation ultra-simple



Téléchargez l'application WiZ, connectez votre appareil à l'alimentation, puis à votre réseau Wi-Fi. Vous pouvez commencer à l'utiliser !

## Connecté by WiZ


Contrôlez vos lampes avec l'application WiZ, des accessoires ou des commandes vocales via l'assistant de maison connectée ; compatible avec Alexa et Google Home.

## Améliorez tout appareil



Pas besoin de câblage ni d'outils : branchez simplement votre appareil sur ce Hue Smart plug et vous pourrez le contrôler à distance depuis n'importe où.

## Automatisations



Programmez l'allumage ou l'arrêt de vos appareils en fonction de votre routine quotidienne, ou éteignez-les lorsque vous n'êtes pas chez vous pour économiser de l'énergie.

## Certifié Matter



Contrôlez à votre guise grâce à votre assistant vocal préféré ; compatible Matter pour une intégration transparente avec Alexa, Google Home et Apple Home.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

## Options/accessoires inclus

- Piles fournies: Non
- Type de fiche: Type F

## Interactivité

- Courant (A): 10

## Consommation électrique

- Tension: 230 V

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,085 kg
- Hauteur totale: 8,2 mm
- Longueur totale: 5,5 mm
- Largeur totale: 5,5 mm

## Valeurs nominales

- Puiss. nomin.: Max 2300

## Entretien

- Garantie: 2 ans

**Spécificités techniques**

- Code IP: IP20
- Classe de protection: Classe I – Mise à la terre

**L'ampoule**

- Mise à jour logicielle: Oui

**Compatibilités**

- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts

**Dimensions et poids de l'emballage**

- Code barre produit: 8721103159014
- Poids net: 0,09 kg
- Poids brut: 0,12 kg
- Hauteur: 12 cm
- Longueur: 6,3 cm
- Largeur: 6,3 cm



Date de publication:  
2026-08-05  
Version: 0.115

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)