

PHILIPS

Plafonnier LED SuperSlim,
lumière blanche réglable de
2700 K à 6500 K, 32 W

LED intelligent

Design SuperSlim

Lumière blanche réglable
2700-6500 K

Gradation jusqu'à 1%



8721103163578



Illuminer vos moments en blanc

Ce plafonnier rond est un excellent choix pour les pièces aux plafonds bas. Son cadre fin de 32 mm contribue à créer un style épuré et moderne sans alourdir la pièce. Son design épuré ne se contente pas d'améliorer l'aspect esthétique, il permet également un montage aisé au plafond lorsque l'encastrement n'est pas possible. Créez l'ambiance souhaitée grâce au plafonnier LED connecté avec intensité variable et lumière blanche réglable (2700 K à 6500 K). Facile à configurer et commander via l'application WiZ et entièrement compatible avec les produits Connected by WiZ.

Contrôle intelligent

- Commandes intelligentes

Fonctionnalités intelligentes

- Détection de mouvement SpaceSense

Appareils intelligents

- Certifié Matter

Modes lumineux

- Lumière blanche réglable
- Toujours le bon éclairage
- Ambiance chaleureuse instantanée

Points forts

Commandes intelligentes




Contrôlez vos lampes à l'aide de l'application WiZ, d'accessoires ou de commandes vocales via votre assistant de maison connectée ; compatible avec Alexa et Google Home.

Certifié Matter




Contrôlez à votre guise grâce à votre assistant vocal préféré ; compatible Matter pour une intégration transparente avec Alexa, Google Home et Apple Home.

Toujours le bon éclairage




Créez facilement l'ambiance idéale pour toute activité avec les modes d'éclairage prédéfinis tels que Relax et Focus.

Détection de mouvement SpaceSense



Grâce à la technologie SpaceSense intégrée, transformez vos lampes en détecteurs de mouvement qui s'allument automatiquement lorsque vous entrez dans la pièce : deux lampes ou appareils connectés via WiZ suffisent.

Lumière blanche réglable



Passez facilement des teintes froides bleutées qui améliorent la visibilité et la concentration à des tons doux plus chauds pour vous détendre (CCT 2700K-6500K).

Ambiance chaleureuse instantanée



La gradation vers une lumière chaude adoucit votre éclairage à mesure qu'il s'atténue, pour créer une ambiance chaleureuse.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 20.000
- Durée de vie nominale: 20.000

Options/accessoires inclus

- Choisissez votre couleur: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 80
- Temp. de couleur: 2700/6500
- Temps de chauffe à 60 %: < 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 95

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Salle à manger, Séjour, Bureau d'étude
- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 75 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.9
- Tension: 220-240 V
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 11

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 2,3 kg
- Hauteur totale: 2,8 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Diamètre: 550 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 3800
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche réglable
- Puissance de l'ampoule incluse: 32
- Code IP: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Oui

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Fonctionnalité Matter: Via des hubs tiers (Wi-Fi)

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8721103163578
- Poids net: 2,3 kg
- Poids brut: 2,65 kg
- Hauteur: 55 cm
- Longueur: 3,2 cm
- Largeur: 54,5 cm



Date de publication:
2026-08-05
Version: 0.175

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com