

PHILIPS

Plafonnier Mauve
6 W

Plafonniers

2700K

White

Détecteur



8719514431805



Lampe avec détection de mouvement pour plus de confort et d'économies

Augmentez votre confort tout en économisant de l'énergie. Le plafonnier LED à détection de mouvement de Philips s'allume et s'éteint aisément grâce au détecteur de mouvement dont il est équipé. Cela signifie que vous pouvez quitter une pièce ou y pénétrer sans jamais avoir à vous soucier de trouver l'interrupteur. Avec sa large portée de détection et sa technologie LED à activation instantanée, il offre à votre habitation un éclairage qui fonctionne uniquement lorsque vous en avez besoin.

Simple d'utilisation

- Avec son détecteur de mouvement automatique intégré, ce luminaire s'allume automatiquement lorsque quelqu'un passe.
- Installation facile

Durée de vie

- Économie d'énergie

Points forts

Détecteur de mouvement intégré Installation facile

Une installation en toute simplicité.
Fixez ou pendez votre luminaire au

mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

Économie d'énergie

Économise de l'énergie, ce qui vous permet de faire des économies tout en protégeant l'environnement.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 15 000
- Durée de vie nominale: 15 000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2700 K
- Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 100

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Garage, Séjour, Bureau
- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Détecteur

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 45 mA

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0,26 kg
- Hauteur totale: 72 mm
- Longueur totale: 250 mm
- Largeur totale: 250 mm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Diamètre: 250 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 600
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Lumière blanche et chaude
- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- Code IP: IP20
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514431805
- Poids net: 0,26 kg
- Poids brut: 0,49 kg
- Hauteur: 27,2 cm
- Longueur: 8,2 cm
- Largeur: 27,2 cm



Date de publication:
2026-08-05
Version: 0.272

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com