

PHILIPS

Bohlam 10W A60
E27

LED

4000K

1600lm

30000h

8718699734626



Cahaya yang Anda suka, kini bahkan lebih terang

Lampu Philips UltraBright LED memadukan kecerahan luar biasa dengan kenyamanan dan efisiensi yang superior. Menghasilkan cahaya 40% lebih terang daripada bohlam Philips Essential LED, bohlam ini menawarkan penerangan berkualitas tinggi untuk ruangan mana pun. Dirancang untuk bertahan hingga 30.000 jam, penggantian bohlam tidak perlu sering dilakukan. Teknologi EyeComfort memastikan silau minimal dan kedip memberikan cahaya yang nyaman untuk mata Anda, dengan distribusi cahaya yang seragam untuk penerangan yang halus dan bebas bayangan.

Pilih lampu berkualitas tinggi

- Cahaya yang nyaman di mata
- Pencahayaan yang halus dan merata

Ciptakan pencahayaan yang tepat untuk rumah Anda

- Cahaya terang kualitas tinggi

8718699734626

Dirancang agar lebih tahan lama dan lebih hemat energi

- Efisiensi energi 5 bintang
- Awet hingga 30.000 jam

Kelebihan Utama

Teknologi Interlaced Optics mengurangi silau

Teknologi Interlaced Optics dirancang untuk memberi Anda cahaya yang nyaman bagi mata dengan meminimalkan silau dan kedip, dengan distribusi cahaya yang seragam untuk pencahayaan yang halus dan bebas bayangan, baik saat Anda bersantai, membaca, maupun bekerja.

Pencahayaan merata dari teknologi Interlaced Optics

Bayangan yang kasar dan titik terang tidak akan Anda temukan lagi. Teknologi Interlaced Optics dari Philips mendistribusikan cahaya secara merata untuk menciptakan suasana nyaman dan menyenangkan di rumah.

UltraBright 40% lebih terang

Lampu Philips UltraBright LED menggunakan teknologi baru untuk menghasilkan cahaya setidaknya 40% lebih terang daripada lampu Philips Essential LED dengan konsumsi daya yang sebanding.

Hemat energi 40%

Disertifikasi dengan peringkat efisiensi energi 5 bintang dan menghasilkan setidaknya 160 lumen per watt, bohlam ini membantu Anda mengurangi penggunaan listrik.

masa pakai lama 30kh

Dirancang untuk bertahan rata-rata 30.000 jam, sehingga Anda tidak perlu repot sering melakukan penggantian dan menikmati pencahayaan andal dan berkualitas tinggi selama bertahun-tahun yang akan datang.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Lapisan bohlam: Suram
- Dapat diredupkan: Tidak
- Material Bohlam: Plastik

Desain dan lapisan

- Warna: Putih

Daya tahan

- Jumlah siklus sakelar: 50.000
- Nominal masa pakai: 30.000

Lingkungan

- Disposal of the product: Di akhir masa pakainya (ekonomis), buang produk sesuai aturan setempat dan jangan buang produk bersama limbah rumah tangga biasa. Membuang produk dengan benar akan membantu mencegah kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

Fitur ekstra/aksesori yang disertakan

- Baterai termasuk: Tidak
- Pilih warna: Tidak
- Terintegrasi dengan LED: Y

Karakteristik cahaya

- Sudut cahaya: 220
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 4000 K
- Flux cahaya nominal: 1600 lm
- Daya Penerangan (terukur) (Nom): 160

Lain-lain

- EyeComfort: Y
- Inovasi LED: EyeComfort, UltraEfficient

Informasi kemasan

- EAN: 8718699734626
- EOC: 871869973462601
- Nama produk: LEDBulb 10W E27 4000K 230V 1CT/12 B ID

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: AC 220-240 V
- Watt yang setara: 112
- Daya: 10

Dimensi dan berat produk

- Tinggi keseluruhan: 113 mm
- Panjang keseluruhan: 113 mm
- Lebar keseluruhan: 60 mm

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60
- Diameter: 60 mm
- Teknologi lampu: LED
- Warna cahaya: Cahaya putih netral

Bohlam

- Software yang dapat diupdate: Tidak

Dukungan

- Kompatibel dengan fitur Efek: No
- Periode dukungan yang ditentukan: Not applicable
- Sistem pengoperasian kompatibel: Tidak berlaku
- Protokol komunikasi: Tidak berlaku

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC – produk: 8718699734626
- Berat bersih: 0,03 kg
- Berat kotor: 0,05 kg
- Tinggi: 11,9 cm
- Panjang: 6,3 cm
- Lebar: 6,3 cm



Tanggal dikeluarkan:
2026-08-05
Versi: 0.155

© 2026 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com