

PHILIPS

Applique Creek 60 W E27,
lampadina non inclusa

myGarden


Lampadina non inclusa

Nero

Impermeabile



15381/30/16



Goditi un bellissimo giardino

Crea un incantevole punto luce per il tuo ingresso con questo faretto nero Philips myGarden. È realizzato in alluminio di alta qualità ed emana una calda luce bianca a risparmio energetico. A te non resta che goderti il tuo giardino.

Arreda il tuo giardino con la luce

- Illuminazione decorativa per esterni
- Scegli lo stile tradizionale
- Scegli le applique per esterni
- Alluminio di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici

Illumina il tuo giardino con luce di alta qualità

- Risparmio energetico
- Illuminazione potente

Scopri l'illuminazione da esterno in un modo semplice

- Adatto a ogni condizione climatica

In evidenza

Illuminazione decorativa per esterni

L'illuminazione per esterni può migliorare l'aspetto del tuo giardino o degli spazi esterni, enfatizzando alcune peculiarità o illuminando un sentiero con stile o creando l'ambientazione perfetta per serate indimenticabili con amici e in famiglia. Ecco perché Philips ha creato myGarden, uno straordinario sistema di illuminazione decorativo per esterni con lo stile e la funzionalità necessari per aiutarti a valorizzare gli spazi esterni, rispettando il tuo stile.

Scegli lo stile tradizionale

Progettata in Europa, questa lampada offre un design esclusivo per aiutarti a creare un look per esterni tradizionale.

Scegli le applique per esterni

Valorizza il tuo spazio esterno con questa applique, perfetta accanto alla porta d'ingresso o sui muri del terrazzo.

Materiali di alta qualità

Questa lampada Philips è stata creata appositamente per esterni. È robusta e dura a lungo, per illuminare il tuo giardino notte dopo notte. È realizzata in alluminio pressofuso di alta qualità ed eccezionali materiali sintetici.

Risparmio energetico



Rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali, questa lampada Philips ti consente di risparmiare sulla bolletta e di rispettare l'ambiente.

Illuminazione potente

Questa lampada per esterni offre una potente luce bianca calda. Un intenso fascio di luce illuminerà il tuo giardino o terrazzo.

Adatto a ogni condizione climatica



Questa lampada Philips per esterni è stata progettata per gli ambienti umidi all'aperto ed è stata sottoposta a rigorosi test per garantirne l'impermeabilità. Il livello IP è indicato da due cifre: la prima fa riferimento al livello di protezione contro la polvere, mentre la seconda alla protezione contro l'acqua. Questa lampada è stata progettata con IP44: offre protezione contro gli schizzi d'acqua, quindi è il prodotto ideale per l'utilizzo all'aperto.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Nera
- Materiale: Metallo

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Completamente resistente alle intemperie: Sì
- LED integrato: No

Zona giardino

- Zona giardino: Giardino e terrazzo

Varie

- Appositamente progettata per: Giardino, Patio
- Style: Classico
- Tipo: Lampade da parete
- EyeComfort: No
- Caratteristiche aggiuntive: Impermeabile

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,633 kg
- Altezza complessiva: 240 mm
- Lunghezza complessiva: 175 mm
- Larghezza complessiva: 200 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Tecnologia lampadina: LED
- Tensione di rete: 50-60 Hz
- Classe energetica della sorgente luminosa: lampadina non inclusa
- Attacco: E27
- Completo di lampada wattaggio: -
- Codice IP: IP44
- Classe di protezione: Classe I - Messa a terra
- Sorgente luminosa sostituibile: Sì
- Numero di sorgenti luminose: 1

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718291443483
- Peso netto: 0,63 kg
- Peso lordo: 0,85 kg
- Altezza: 25,9 cm
- Lunghezza: 18,3 cm
- Larghezza: 21,3 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.650

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com