

PHILIPS

Lampadina trasparente a
filamento 75 W A60 E27
x3

LED

2700K

1055 lm

15000 h



8718699696955



Un design pensato per distinguersi

Forme familiari che conosci e ami. Consumano fino all'80% di energia in meno rispetto alle lampadine tradizionali, grazie alla più moderna tecnologia LED a risparmio energetico, e durano dieci volte più a lungo.

Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni
- Fino all'80% di risparmio energetico

Una luce che non è solo illuminazione

- Accensione immediata

In evidenza

Luce bianca calda naturale, come le lampadine a incandescenza.



Questa lampadina ha una temperatura del colore di 2.700 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per il relax. La luce a 2700 K è ideale come illuminazione per la casa.

Forma e dimensioni simili a quelle di una lampada a incandescenza standard



Con il suo design splendido e le dimensioni familiari, è una lampadina a LED standard a risparmio energetico ideale per l'illuminazione contemporanea. La lampada sostenibile in grado di sostituire perfettamente le tradizionali lampade a incandescenza standard. Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

Fino all'80% di risparmio energetico



Sfrutta il risparmio energetico dei LED senza rinunciare alla qualità della luce. Risparmia oltre l'80% di energia sostituendo le lampadine alogene o a incandescenza esistenti.

Accensione immediata

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Finitura lampadina: Trasparente
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Vetro

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000
- Durata nominale: 15.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Flusso luminoso nominale: 1055 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: 0.5
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 124

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699696955
- EOC: 871869969695500
- Nome prodotto: LED classic 75W A60 E27 WW CL ND3PF/6DIS

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.52
- Tensione: 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 75
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
- Consumo energetico: 8,5
- Consumo energetico kWh/1000 h: 9

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 104 mm
- Lunghezza complessiva: 104 mm
- Larghezza complessiva: 60 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED
- Codice IP: IP20
- Numero di registrazione EPREL: 387423

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699696955
- Peso netto: 0,08 kg
- Peso lordo: 0,16 kg
- Altezza: 14,9 cm
- Lunghezza: 7,6 cm
- Larghezza: 21,6 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.718

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com