

PHILIPS

Plafoniera Magneos
12 W 210 mm

Lampade da soffitto

4000 K

Bianco



8719514328860



Luce LED confortevole pensata per i tuoi occhi

Il Philips LED Slim Downlight Philips fornisce un effetto luminoso naturale per le applicazioni di illuminazione generale. È un sottile capolavoro per i soffitti bassi, creando un ambiente elegante in qualunque punto della casa. La luce è confortevole e non arreca fastidio agli occhi.

Facile da usare

- Ideale per stanze con soffitti bassi, fornisce un'attrezzatura discreta e sottile.
- Facile installazione

Di prima qualità

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi

Materiale e finitura

- Materiale metallico di alta qualità

Durata

- Lunga durata fino a 25.000 ore

In evidenza


Adatto per soffitti bassi Design sottile Facile installazione

Installazione senza problemi. Per fare funzionare il tuo apparecchio d'illuminazione è sufficiente fissarlo o appenderlo, saldamente al soffitto o alla parete, collegandolo alla corrente.

EyeComfort

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio. Passa a una luce più rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

Materiale metallico di alta qualità



Materiale metallico durevole, per una finitura solida.

Lunga durata fino a 25.000 ore

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 25.000 ore

Specifiche

Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno

Aspetto e finitura

- Colore: Bianca
- Materiale: Metallo, Plastica

Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 12.500
- Durata nominale: 25.000

Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: Non regolabile
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 110
- Uniformità colore: 6 SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 4000 K
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 112

Varie

- Appositamente progettata per: Cucina, Camera da letto, Sala da pranzo, Garage, Soggiorno, Studio
- Style: Stile contemporaneo
- Tipo: Lampade da soffitto
- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 110 mA

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 0,36 kg
- Altezza complessiva: 28 mm
- Lunghezza complessiva: 210 mm
- Larghezza complessiva: 210 mm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Diametro: 210 mm
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 1350
- Tecnologia lampadina: LED
- Colore della luce: Luce bianca fredda
- Tensione di rete: AC 220-240
- Apparecchio dimmerabile: No
- Completo di lampada wattaggio: 12
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II - Doppio isolamento

Lampadina

- Software aggiornabile: No

Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514328860
- Peso netto: 0,43 kg
- Peso lordo: 0,5 kg
- Altezza: 22 cm
- Lunghezza: 3,3 cm
- Larghezza: 21,5 cm



Data di rilascio:
2026-08-05
Versione: 0.439

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com