

# PHILIPS

Lampadina 60 W  
A60 E27

LED

6500 K

806 lm

15000 h



8720169324152



## Illuminazione LED chiara con un'eccellente qualità della luce

Le lampadine LED Philips forniscono una luce bianca fredda, garantiscono una durata eccezionale e un risparmio energetico immediato e significativo. Dal design puro ed elegante, questa lampadina è il sostituto perfetto per le tue lampadine tradizionali opache.

### Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

### Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard

### Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni

# In evidenza

## Progettata per il comfort dei tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

## Forma e dimensioni simili a quelle di una lampada a incandescenza standard



Con il suo design splendido e le dimensioni familiari, è una lampadina a LED standard a risparmio energetico ideale per l'illuminazione contemporanea. La lampada sostenibile in grado di sostituire perfettamente le tradizionali lampade a incandescenza standard. Brad, reviw this copy again for all of these. Does not read well.

## Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

# Specifiche

## Caratteristiche della lampadina

- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Finitura lampadina: Smerigliata
- Dimmerabile: No
- Materiale della lampadina: Plastica

## Durata

- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000
- Durata nominale: 15.000

### Informazioni ambientali

- Smaltimento del prodotto: Alla termine della vita del prodotto, smaltirlo secondo le normative locali e non smaltirlo con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

### Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- LED integrato: Sì

### Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 150
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 6500 K
- Flusso luminoso nominale: 806 lm
- Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 115

### Varie

- EyeComfort: Sì
- Innovazioni LED: EyeComfort

### Informazioni sulla confezione

- EAN: 8720169324152
- EOC: 872016932415200
- Nome prodotto: LED 60W A60 E27 CDL FR ND 1SRT4

### Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.6
- Tensione: AC 220-240 V
- Wattaggio lampada equivalente: 60
- Classificazione di efficienza energetica (EEL): E
- Consumo energetico: 7
- Consumo energetico kWh/1000 h: 7

### Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza complessiva: 107 mm
- Lunghezza complessiva: 107 mm
- Larghezza complessiva: 60 mm

### Service

- Garanzia: 2 anni

### Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60
- Tecnologia lampadina: LED
- Codice IP: IP20
- Numero di registrazione EPREL: 1930258

### Lampadina

- Software aggiornabile: No

### Sistema operativo supportato

- Compatibile con la funzione Effetti: No
- Periodo di supporto definito: Non applicabile
- Sistemi operativi compatibili: Non applicabile
- Protocollo di comunicazione: Non applicabile

### Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8720169324152
- Peso netto: 0,02 kg
- Peso lordo: 0,04 kg
- Altezza: 14,6 cm
- Lunghezza: 6,5 cm
- Larghezza: 6,3 cm



Data di rilascio:  
2026-08-05  
Versione: 0.179

© 2026 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)